

**Garant****Skruetrækkersortiment, Antal værktøjer: 13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	953432 13
GTIN	4067263723554
Artikelklasse	91A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

**Leveringsomfang:**

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 953432: 1 stk.

GARANT skruetrækker til ligekærv nr. 660032 str. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: 1 stk. af hver

GARANT skruetrækker til Phillips nr. 667702 str. 00; 0; 1; 2; 3: 1 stk. af hver

**Teknisk beskrivelse**

Antal værktøjer	13
Dybde	500 mm
Bredde	200 mm
Bredde i G	8
Udførelse	med skruetrækker
Dybde i G	20
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8x20
Produkttype	Indsats i hårdt skum

## Tilbehør

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953432	952001 953432
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 10 mm	660032 10
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 2 mm	660032 2
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 2,5 mm	660032 2,5
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 3,5 mm	660032 3,5
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 4 mm	660032 4
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 5,5 mm	660032 5,5
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 6,5 mm	660032 6,5
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 8 mm	660032 8
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 0	667702 0
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 00	667702 00
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 1	667702 1
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 2	667702 2
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 3	667702 3