


**Garant****Skrueetræktersortiment, Antal værktøjer: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	953522 10
GTIN	4067263723578
Artikelklasse	91A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

**Passer til:**

Nye GARANT GridLine filebænke med heludtræksskuffer og nyt skuffemål på 20 G × 20 G hhv. 500 × 500 mm (B × D).

**Leveringsomfang:**

Hårskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 953522: 1 stk.

GARANT skrueetrækker til ligekærv nr. 660032 str. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 stk. af hver

GARANT skrueetrækker til Phillips nr. 667702 str. 00; 0; 1; 2; 3: 1 stk. af hver

**Teknisk beskrivelse**

Udførelse	med skrueetrækker
Dybde i G	20
Antal værktøjer	10
Dybde	500 mm
Bredde i G	10
Bredde	250 mm
Hårskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm

Fyltningsgrad for en skuffe i G	10×20
Produkttype	Indsats i hårdt skum

## Tilbehør

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953522	952001 953522
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 2,5 mm	660032 2,5
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 3,5 mm	660032 3,5
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 4 mm	660032 4
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 5,5 mm	660032 5,5
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 6,5 mm	660032 6,5
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 0	667702 0
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 00	667702 00
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 1	667702 1
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 2	667702 2
Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft Krydskærvstørrelse 3	667702 3