

Topnøglesortimenter, 1/4 tomme, Antal værktøjer: 46



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	953743 46
GTIN	2050002075412
Artikelklasse	91A

Beskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Passer til:

GARANT værkstedsvoгне med skuffer med helt udtræk og nyt skuffemål på **20 G x 16 G** hhv. 500 x 400 mm (B x D).

Leveringsomfang:

GARANT forlænger nr. 632429 str. 50; 150: 1 stk. af hver

GARANT topnøgletop nr. 631225 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 stk. af hver

GARANT sekskantet skruebit nr. 631729 str. 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 stk. af hver

HOLEX skruetrækkerindsats til Phillips-skruer nr. 631623 str. 1; 2; 3; 4: 1 stk. af hver

GARANT reverserbar skraldenøgle nr. 632025 str. 1/4: 1 stk.

GARANT greb nr. 632829 str. 146: 1 stk.

HOLEX skruetrækkerindsats til ligekærv nr. 631613 str. 3,5; 4; 5,5; 8: 1 stk. af hver

HOLEX skruetrækkerindsats til Torx®, lang, nr. 631773 str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: 1 stk. af hver

GARANT top til Torx® nr. 631515 str. E4; E5; E6; E7; E8; E10: 1 stk. af hver

GARANT T-greb nr. 633029 str. 116: 1 stk.

GARANT kardanled nr. 633529 str. 1/4: 1 stk.

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 953743: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
-------	--------

Antal værktøjer	46
Udførelse	med topnøgle
Bredde	200 mm
Dybde i G	20
Bredde i G	8
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8x20
Drivfirkant	1/4 tommer
Produkttype	Indsats i hårdt skum

Tilbehør

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953743	952001 953743
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 10 mm	631225 10
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 11 mm	631225 11
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 12 mm	631225 12
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 13 mm	631225 13
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 14 mm	631225 14
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 4 mm	631225 4
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 4,5 mm	631225 4,5
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 5 mm	631225 5
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 5,5 mm	631225 5,5

6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 6 mm	631225 6
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 7 mm	631225 7
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 8 mm	631225 8
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 9 mm	631225 9
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E10	631515 E10
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E4	631515 E4
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E5	631515 E5
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E6	631515 E6
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E7	631515 E7
Top, 1/4 tomme, til Torx® Torx®-profil E8	631515 E8
Skruetrækkerindsats til ligekærv, 1/4 tomme Klingebredde 3,5 mm	631613 3,5
Skruetrækkerindsats til ligekærv, 1/4 tomme Klingebredde 4 mm	631613 4
Skruetrækkerindsats til ligekærv, 1/4 tomme Klingebredde 5,5 mm	631613 5,5
Skruetrækkerindsats til ligekærv, 1/4 tomme Klingebredde 8 mm	631613 8
Skruebit til Phillips, 1/4 tomme Krydskærvstørrelse 1	631623 1
Skruebit til Phillips, 1/4 tomme Krydskærvstørrelse 2	631623 2
Skruebit til Phillips, 1/4 tomme Krydskærvstørrelse 3	631623 3
Skruebit til Phillips, 1/4 tomme Krydskærvstørrelse 4	631623 4
6-kantet skruebit, 1/4 tommelang sekskant 2,5 mm	631729 2,5
6-kantet skruebit, 1/4 tommelang sekskant 3 mm	631729 3
6-kantet skruebit, 1/4 tommelang sekskant 4 mm	631729 4
6-kantet skruebit, 1/4 tommelang sekskant 5 mm	631729 5
6-kantet skruebit, 1/4 tommelang sekskant 6 mm	631729 6
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx®lang Torx®-profil TX10	631773 TX10

Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® lang Torx®-profil TX15	631773 TX15
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® lang Torx®-profil TX20	631773 TX20
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® lang Torx®-profil TX25	631773 TX25
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® lang Torx®-profil TX30	631773 TX30
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® lang Torx®-profil TX40	631773 TX40
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® lang Torx®-profil TX8	631773 TX8
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® lang Torx®-profil TX9	631773 TX9
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver Type 1/4	632025 1/4
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632429 150
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 50 mm	632429 50
Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde 146 mm	632829 146
T-greb, 1/4 tomme Hel længde 116 mm	633029 116
Kardanled 1/4 tomme Type 1/4	633529 1/4