

Garant**Fræsestiftsæt 8 dele, GARANT Master Alu - meget grov, HM, Antal fræsestifter: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	547605 8
GTIN	4067263736264
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:****HM-fræsestiftsfortiment Multi Cut med gængse formvarianter.**

Den nyudviklede innovative tandgeometri muliggør en **høj spåntagningsydelse** og giver samtidig en **ekstremt rolig gang og meget god manøvredegyghed**. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet ved skrubning og sletbearbejdning.

- **Høj materialefjernelse.**
- **Roligt løb.**
- **Lav varmebelastning, forlænget standtid, forbedret spåntransport.**
- **Kan anvendes universelt på stål, INOX, aluminium.**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT-fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltypen med høj robusthed og skærekanten med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiametere er større end skaftdiametere; ellers er også skaftet af hårdmetal.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrydning, pudning, Bearbejdning af svejse sømme og overflader.

Leveringsomfang:

1 stk. af hver nr. 547600 str. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.

Bemærk:

Materialer med dårlig varmelededeevne; reducer omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.

Teknisk beskrivelse

Serie	GARANT Master Alu
Skæremateriale	HM
Skaft-Ø	6 mm
Antal fræsestifter	8
Produkttype	Fræsestift

Tilbehør

FræsestiftGARANT Master Alu – meget grov (ikke-jernholdig/alu) Type AS0616	547600 AS0616
FræsestiftGARANT Master Alu – meget grov (ikke-jernholdig/alu) Type AS1225	547600 AS1225
FræsestiftGARANT Master Alu – meget grov (ikke-jernholdig/alu) Type C0616	547600 C0616
FræsestiftGARANT Master Alu – meget grov (ikke-jernholdig/alu) Type C1225	547600 C1225
FræsestiftGARANT Master Alu – meget grov (ikke-jernholdig/alu) Type D0807	547600 D0807
FræsestiftGARANT Master Alu – meget grov (ikke-jernholdig/alu) Type F0618	547600 F0618
FræsestiftGARANT Master Alu – meget grov (ikke-jernholdig/alu) Type F1225	547600 F1225
FræsestiftGARANT Master Alu – meget grov (ikke-jernholdig/alu) Type L1020	547600 L1020