



## IMPACT-topnøgleindsats, Antal værktøjer: 11



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	954015 11
GTIN	4067263906698
Artikelklasse	91A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

#### Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 954015: 1 stk.

HOLEX IMPACT-top 6-kantet, 3/8 tomme med magnet nr. 650135; 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19: 1 stk. af hver

HOLEX IMPACT-forlænger, 3/8 tomme, nr. 650400 str. 100: 1 stk.

HOLEX IMPACT-kardanled, 3/8 tomme, nr. 650600: 1 stk.

### Teknisk beskrivelse

Dybde i G	8
Bredde	200 mm
Dybde	200 mm
Bredde i G	8

Udførelse	med topnøgle
Antal værktøjer	11
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8×8
Drivfirkant	3/8 tommer
Produkttype	Indsats i hårdt skum

## Tilbehør

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 954015	952001 954015
IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tommemed magnet Nøglestørrelse 10 mm	650135 10
IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tommemed magnet Nøglestørrelse 13 mm	650135 13
IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tommemed magnet Nøglestørrelse 14 mm	650135 14
IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tommemed magnet Nøglestørrelse 15 mm	650135 15
IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tommemed magnet Nøglestørrelse 16 mm	650135 16
IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tommemed magnet Nøglestørrelse 17 mm	650135 17
IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tommemed magnet Nøglestørrelse 19 mm	650135 19
IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tommemed magnet Nøglestørrelse 7 mm	650135 7
IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tommemed magnet Nøglestørrelse 8 mm	650135 8
IMPACT-forlænger, 3/8 tomme Hel længde 100 mm	650400 100
IMPACT-kardanled, 3/8 tomme	650600