



Værktøjssortiment „Robust45 Move“-mekanik 90 dele, Antal værktøjer: 90



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680108 90
GTIN	4003773086239
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Omfattende værktøjssortiment med i alt 90 mærkeværktøjer, hvoraf 12 er fremstillet af KNIPEX, i værktøjsskuffert af høj kvalitet. Med mobil enhed og teleskopgreb. Skuffert af polypropylen til de mest krævende anvendelsesbetingelser: støv-, vand- og temperaturbestandig.

Indhold:

Skævbidere: 1 stk. længde 160 mm
Kraft-skævbider: 1 stk. længde 200 mm
Kompakt boltskærer CoBolt®: 1 stk. nr. 731752 str. 200
Multifunktionsnøgle Twinkey®: 1 stk. nr. 623550
Spidstang med skær og lige kæber: 1 stk.
Spidstang med skær og vinklede kæber: 1 stk.
Elektronikskævbider Super Knips®: 1 stk. nr. 726620 str. 140
Vandpumpetang Cobra®: 1 stk. nr. 705800 str. 250
Polygriptang: 1 stk. nr. 813702 str. 250
Universelt afisoleringsværktøj ErgoStrip®: 1 stk. nr. 728091 str. 8-13
Foldbar kabelkniv: 1 stk. nr. 844610 str. 1
Vaterpas: 1 stk. længde 220 mm
Zyklop metal-skraldenøgle, 1/4 tomme: 1 stk. nr. 630295 str. S (28 dele)

6-punkts vinkelskruetræktersæt med kuglehoved med holder: 1 stk. str. 1,5 - 10 mm, 9 dele
 Ringgaffelnøglesæt i holder: 1 stk. str. 6-19 mm, 12 dele
 Automatisk kørner: 1 stk. 60N - 130N
 Splituddriversæt: 1 stk., Ø 3-10 mm, 6 dele
 Træmålestok: 1 stk. længde 2 mm
 Smedehammer: 1 stk. str. 300 g
 Skruetrækker til Phillips: 1 stk. nr. 668260 af hver str. 1; 2; 3
 Skruetrækker til Pozidriv: 1 stk. nr. 668270 af hver str. 1; 2; 3
 Skruetrækker til ligekærv: 1 stk. af hver nr. 662200 str. 3,5; 4
 Skruetrækker til ligekærv med slagkappe: 1 stk. nr. 660300 af hver str. 5,5; 7; 9
 Skruetrækker til indvendig Torx®: 1 stk. af hver nr. 625500 str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 Elektronikskruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr. 668800 str. 00; 0
 Elektronikskruetrækker til ligekærv: 1 stk. af hver nr. 664600 str. 1,5; 2,5
 Værktøjskuffert: 1 stk. „Robust45 Move“

Bemærk:**Leveres med sorteret værktøj i værktøjskuffert.****Teknisk beskrivelse**

Produkttype

Værktøjssortiment

Tilbehør

Kompakt boltskærer CoBolt® med skærudsparing Hel længde 200 mm	731752 200
Multifunktionsnøgle Twinkey®	623550
Elektroniskænbider Super Knips® Hel længde 140 mm	726620 140
Vandpumpetang Cobra® sort forkromet Hel længde 250 mm	705800 250
Polygriptang Hel længde 250 mm	813702 250
Universal-afisoleringsværktøj ErgoStrip® Til kabel-Ø 8-13 mm	728091 8-13
Elektrikerfoldekniv Type 1	844610 1
Topnøglesortiment 1/4"-firkant28 dele Type S	630295 S
Skruetrækker til Phillipsskruer, med rundstålklinge Krydskærvstørrelse 1	668260 1

Skrueetrækker til Phillipsskruer, med rundståklinge Krydskærvstørrelse 2	668260 2
Skrueetrækker til Phillipsskruer, med rundståklinge Krydskærvstørrelse 3	668260 3
Skrueetrækker til Pozidriv, med rundståklinge Krydskærvstørrelse 1	668270 1
Skrueetrækker til Pozidriv, med rundståklinge Krydskærvstørrelse 2	668270 2
Skrueetrækker til Pozidriv, med rundståklinge Krydskærvstørrelse 3	668270 3
Standardskrueetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 3,5 mm	662200 3,5
Standardskrueetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 4 mm	662200 4
Skrueetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftog slagkappe Skærbredde b 5,5 mm	660300 5,5
Skrueetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftog slagkappe Skærbredde b 7 mm	660300 7
Skrueetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftog slagkappe Skærbredde b 9 mm	660300 9
Skrueetrækker til Torx® Torx®-profil TX10	625500 TX10
Skrueetrækker til Torx® Torx®-profil TX15	625500 TX15
Skrueetrækker til Torx® Torx®-profil TX20	625500 TX20
Skrueetrækker til Torx® Torx®-profil TX25	625500 TX25
Skrueetrækker til Torx® Torx®-profil TX30	625500 TX30
Elektronikskruetrækker til PhillipsKraftform Micro Krydskærvstørrelse 0	668800 0
Elektronikskruetrækker til PhillipsKraftform Micro Krydskærvstørrelse 00	668800 00
Elektronikskruetrækker til ligekærvKraftform-Micro Skærbredde b 1,5 mm	664600 1,5
Elektronikskruetrækker til ligekærvKraftform-Micro Skærbredde b 2,5 mm	664600 2,5