

Mahr**Digital dybdeskydelære IP 67 med i-wi, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418705 200
GTIN	4059192064730
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Moderne, energieffektivt målesystem. Finslebne føringsbaner. Med preset (forindstilling af mål) f.eks til afstandsmålinger med måleindsats nr. 418630. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift \varnothing 1,5mm, 5mm lang.

Meget stort LCD-display, 11 mm høje tal, integreret, trådløst datainterface i-wi, resistent over for støv og fugt, driftstid ca. 3 år (ved aktiveret trådløs forbindelse ca. 0,5 år).

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro 300 mm lang nr. 418610, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.

Trådløs dataoverførsel til i-wi trådløs modtager nr. 498912.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Batteridrevet
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Tværsnit, måleskinne	12x3,5 mm
Driftstid	26000 h
Måleområde	0 - 200 mm

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Brolængde	100 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Kalibrering	A1
Talhøjde, LCD-display	11 mm
Antal medfølgende batterier	1
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Etui
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Ekstra bro 300 mm	418610

Måleindsats til afstandsmåling Ø 4 mm	418630
Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK
Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK	498914 STICK