




Bicycle Set 3 41 dele, Antal værktøjer: 41



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680701 41
GTIN	4013288211248
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Meget kompakt cykelværktøjssæt med skralde, bit, toppe og en bitholder. Perfekt til alle anvendelser med en lange række forskellige skruefunktioner. Førsteklasses bit-håndholder med Kraftform Plus-greb til behageligt ergonomisk arbejde uden vabler og hård hud. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Bitskralde til hurtigt arbejde, når skrining ikke er mulig med maskine eller almindeligt håndværktøj pga. pladsbegrænsninger. Hurtigt skift fra venstre- til højreløb og omvendt via skiftearmen. Drej hurtigt (med tommelfingeren) på rouletteringshjulet på skraldehovedet. Meget enkel betjening også med kun én hånd. Ergonomisk skraldehoved/-arm: Kraftform-geometri med perfekt formede kontaktflader til fingrene. Den direkte bitholder i skraldehovedet sikrer den mindste værktøjsstørrelse til lave arbejdshøjder. Lille returvinkel på 6° giver præcist arbejde. Robust sænksmedet udførelse helt i stål. Momenter på mere end 65 Nm. Bitholderen Rapidaptor med hurtigdrejemuffe: Kan bruges som forlænger, til lynhurtig skift af bits uden behov for et hjælpeværktøj, selv til små bitstørrelser og med kun én hånd. Hårde og slidstærke bits, til universelt brug. Hånd- og maskintoppe til næsten alle anvendelser. Med Take it easy Værktøjs-guidesystemet med farvemærkning efter størrelser – til enkel og hurtig søgning af det krævede værktøj.

Er let at få tag på, også med olierede hænder. Med kuglefangrille. Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant. Af

matforkromet krom-vanadium. De glasfiberforstærkede dækjern i kunststof gør det muligt at løfte dækkene sikkert fra fælgen, uden at beskadige fælgen.

Beskrivelse:

- **Kompakt skrueværktøjssæt med 41 dele til cykler, også til brug undervejs.**
- **Praktisk sortiment til selvstændig udførelse af monteringsopgaver og reparationer.**
- **Værktøj til de mest almindelige skrueprofiler på cykler, mountainbikes og elcykler.**
- **Med værktøjsguidesystemet Take it Easy: farvemærkning efter størrelser.**
- **Robust, skånsomt mod overflader, kompakt stoftaske med lav vægt.**
- **Omfatter to dækjern med ekstra funktioner.**

Fordel:

- **Bicycle Set 3 er det praktiske sortiment til selvstændig udførelse af monteringsopgaver og reparationer på cykler, mountainbikes og elcykler. Særligt praktisk: En tom BitCheck, som kan udstyres med det ønskede værktøj undervejs, er også inkluderet. Mindre vægt på cykelturen.**
- **Med Zyklop Mini Bit-skralden kan der opnås høje arbejdhastigheder. Det riflede rouletteringshjul bidrager til dette ved at accelerere skrueprocessen betydeligt, da bitskralden først skal betjenes, når skruen til sidst spændes til via grebet.**
- **Let venstre/højreomskiftning med en arm på skraldehovedet.**
- **TZ-bits er robuste bits med en torsionszone. Torsionsbits anvendes til at dæmpe momentspidsværdierne i torsionszonen. Det forhindrer for tidlig slitage og forlænger bittens levetid.**
- **Zyklop-toppe er velegnede til manuel og maskinbrug (non impact). De er udstyret med en kuglefangrille og rouletteringshjul i den bageste ende af hensyn til et godt greb ved manuel betjening. De er fremstillet af matforkromet krom-vanadium. Take it easy værktøjs-guidesystem: Med farvemærkning efter størrelser og størrelsesstempel – til enkel og hurtig søgning af den krævede top.**
- **De glasfiberforstærkede dækjern i kunststof gør det muligt at løfte dækkene sikkert fra fælgen, uden at beskadige fælgen. Brug det ene dækjern til at løfte dækket op fra fælgen, hægt det fast i et eger, og brug det andet dækjern til at trække dækket af. De to dækjern kan clipses fast på hinanden og går derfor ikke tabt enkeltvis.**
- **Sekskantholderen på 1/4 tomme i dækjernet 9502 kan bruges til at holde 1/4 tomme bits. Dette gør det muligt at udføre lette skrueforbindelser.**

Leveringsomfang:

1× bitskralde 1/4 tomme bitholder, 87 mm.

1× bit-håndholder 1/4 tomme bitholder, 50 mm.

1× forbindelsesdel 1/4 tomme bitskaft til 1/4 tomme firkant-holder.

1× Rapitator hurtigskifte-bitholder.

1 topnøgleindsats 1/4 tomme til udvendig sekskant i hver str. 5,5; 6; 7; 8; 10; 13; 15 mm.

1 bit 1/4 tomme til Phillips-skruer i hver str. PH1; PH2; PH3.

1 bit 1/4 tomme, til indvendig Torx® i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40.

1 bit 1/4 tomme, til ligekærv i hver str. SL2; SL2,5; SL3; SL4; SL5; SL6; SL8.

1 bit 1/4 tomme, til indvendig sekskant, med kuglehoved, i hver str. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

1× dækjern med 1/4 tomme bitholder, 105 mm.

1× dækjern med ventiludtager, 105 mm.

1× tekstiltaske

1× burrelås

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	Bicycle Set 3
Antal dele	41
Emballage	Tekstiltaske
Drivprofil	Skruetrækkere til Phillips-skruer
Drivprofil	Ligekærviskruetrækker
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Sekskantskruetrækkere
Drivprofil	Firkantet skruetrækker
Drivprofil	6-kant-topnøgler
Produkttype	Værktøjssortiment

Tilbehør

Skraldenøgle til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3 Type 1/4	676645 1/4
---	------------