




## Supplerings Sortiment 1/2 tomme, Antal værktøjer: 23



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	953755 23
GTIN	4067263723622
Artikelklasse	91A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

#### Passer til:

**GARANT værkstedsvogne** med skuffer med helt udtræk og nyt skuffemål på **20 G x 16 G** hhv. 500 x 400 mm (B x D).

#### Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 953755: 1 stk.

HOLEX 12-kantet top nr. 642520 str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 stk. af hver

HOLEX sekskantet skruebit nr. 643313 str. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 stk. af hver

### Teknisk beskrivelse

Dybde i G	20
Bredde i G	8
Dybde	500 mm
Antal værktøjer	23
Bredde	200 mm
Udførelse	med topnøgle

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8x20
Drivfirkant	1/2 tommer
Produkttype	Indsats i hårdt skum

## Tilbehør

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953755	952001 953755
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 10 mm	642520 10
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 11 mm	642520 11
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 12 mm	642520 12
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642520 13
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 14 mm	642520 14
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 15 mm	642520 15
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642520 16
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642520 17
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642520 18
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642520 19
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642520 21
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642520 22
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642520 24
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 27 mm	642520 27
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 30 mm	642520 30
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 32 mm	642520 32
Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang sekskant 10 mm	643313 10
Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang sekskant 12 mm	643313 12
	643313 14

Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang sekskant  
14 mm

Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang sekskant 5  
mm

643313 5

Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang sekskant 6  
mm

643313 6

Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang sekskant 7  
mm

643313 7

Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang sekskant 8  
mm

643313 8