



## Batteridrevet slagbore-/skruemaskine, Type: 7104076H3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

070100 7104076H3

GTIN

Artikelklasse

03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

2-trins akku-bore-/skruemaskine med børsteløs EC-motor.

- Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruring, højre-/venstreløb.
- 2-trins helmetal-gear med mulighed for tilkobling af slagmekanisme til boring i metal, sten og murværk.
- Flertrins momentindstilling og aftagelig borepatron.
- Inklusive QuickIN-helmetal-borepatron (120 Nm) med hårdmetalbestykkede spændebakker og høje spændekræfter.
- FEIN SafetyCell Technology. Beskytter akku og maskine mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1× QuickIN borepatron (120 Nm), 1× bælteclips, 1× L-BOXX.

#### Bemærk:

Passende akkuer og ladere findes under nr. 073851 – 073866.

### Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding

Bosch 18 V

Motorkonstruktion	Børsteløs
Vægt	1,8 kg
Maks. spiralbor-Ø i træ	50 mm
Maks. spiralbor-Ø i beton	13 mm
Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	18 V
Akku-kapacitet	4 Ah
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Maks. omdrejningstal 2. gear	2000 min <sup>-1</sup>
Maks. moment, blød	38 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion	13 m/s <sup>2</sup>
Producentbetegnelse	ASB 18 Q AS
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. moment, hård	60 Nm
Produkttype	Slagbore-/skruemaskine

## Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073851 B18
Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073853 B18
Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073854 B18
Li-ion-akkuProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073856 C18
Li-ion-akkuProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073857 C18

Li-ion-akkuProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073858 C18
Li-ion-akkuProCore+ Akku-kapacitet 8 Ah	073860 8
Akku-startsætProCore+ Akku-kapacitet 8 Ah	073861 8
Akku-startsætProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073863 C18
Akku-startsætProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073865 C18
Akku-startsætProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073867 C18