



## IMPACT-topnøgleindsats, Antal værktøjer: 12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	954018 12
GTIN	4067263906674
Artikelklasse	91A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

#### Leveringsomfang:

Hårskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 954018: 1 stk.

HOLEX IMPACT -top 6-kantet, 1/2 tomme med magnet nr. 651005 str. 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 24: 1 stk. af hver

HOLEX IMPACT-forlænger, 1/2 tomme, nr. 651400 str. 125: 1 stk.

HOLEX IMPACT-kardanled, 1/2 tomme, nr. 651600: 1 stk.

### Teknisk beskrivelse

Bredde i G	8
Dybde i G	10
Antal værktøjer	12
Dybde	250 mm
Bredde	200 mm

Udførelse	med topnøgle
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8×10
Drivfirkant	1/2 tommer
Produkttype	Indsats i hårdt skum

## Tilbehør

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 954018	952001 954018
IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tommemed magnet Nøglestørrelse 10 mm	651005 10
IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tommemed magnet Nøglestørrelse 13 mm	651005 13
IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tommemed magnet Nøglestørrelse 14 mm	651005 14
IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tommemed magnet Nøglestørrelse 15 mm	651005 15
IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tommemed magnet Nøglestørrelse 16 mm	651005 16
IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tommemed magnet Nøglestørrelse 17 mm	651005 17
IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tommemed magnet Nøglestørrelse 18 mm	651005 18
IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tommemed magnet Nøglestørrelse 19 mm	651005 19
IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tommemed magnet Nøglestørrelse 21 mm	651005 21
IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tommemed magnet Nøglestørrelse 24 mm	651005 24
IMPACT-forlænger, 1/2 tomme, F 12,5 Hel længde 125 mm	651400 125
IMPACT-kardanled, 1/2 tomme, F 12,5	651600