



## Batteribore-/skruemaskine ONE-KEY™, Type: M18ODD3-5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070212 M18ODD3-5
GTIN	4058546476731
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**MILWAUKEE – batteri-bore-skrue-maskine** Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skrue-maskiner med højre-/venstreløb. REDLITHIUM™-batterier med **enkeltcelleovervågning** og **opladningsindikator**. Robust **metalgearhus** af hensyn til lang levetid. **FIXTEC hurtigspændepatron i metal** med spindel-lås. LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort. Topmodel FUEL™ med **børsteløs POWERSTATE™-motor** giver en optimal virkningsgrad. **Minimal slitage** og op til 10 gange længere levetid sammenlignet med standard-DC-motorer. Den høje effektivitet og den forhøjede batterikapacitet muliggør op til **2 x længere driftstider** (sammenlignet med andre Li-ion-teknologier). **REDLINK PLUS™-elektronik** – enestående effektstyring:

- **Med systemkommunikation drevmaskine – akku.**
- **Med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til længere levetid af akku, motor og gear.**

M18 FUEL™ **ONE-KEY™** Batteri-bore-/skruemaskine med højt drejningsmoment.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 2x M18 Red-lithium-ion-akkuer, M12-18 FC lader, bælteclips, HD-Box (systemkuffert). Inklusiv ekstra håndgreb af hensyn til lettere momentunderstøttelse.

#### Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073816, nr. 073827 og nr. 073840.

## Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Vægt	2,1 kg
Batterispænding	18 V
Maks. spiralbor-Ø i træ	89 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	16 mm
Batteritype	Lithium-ion
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Maks. moment, hård	158 Nm
Antal medfølgende akkuer	2
Maks. omdrejningstal 2. gear	2100 min <sup>-1</sup>
Producentbetegnelse	M18 ONEDD3-502X
App-integration	OneKey
Energiforsyning	Akkudrevet
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Akku-kapacitet	5 Ah
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	18V, ONE-KEY App-tilslutning
USP2	Børsteløs motor, med 2 batterier, i kuffert