



Bit-sortiment 71 dele, Antal dele: 71



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	675597 71
GTIN	4067263107125
Artikelklasse	62F

Beskrivelse

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: 3 stk. i str. 1; 4 stk. i str. 2; 2 stk. i str. 3

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: 3 stk. i str. 1; 4 stk. i str. 2; 2 stk. i str. 3

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: 1 stk. i hver str. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant med kuglehoved: 1 stk. i hver str. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. i hver str. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX30; TX40

2 stk. i hver str. TX20; TX25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX® med stift: 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. af hver str. 4; 4,5; 5,5; 6,5

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til TRI-WING®: 1 stk. i hver str. 2; 4; 5

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til TORQ-Set®: 1 stk. i hver str. 6; 8; 10

Adapter: 1 stk. bitskaft C 6,3 – firkant 1/4 tomme

Bits, længde 75 mm, E 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. i hver str. 1; 2

Bits, længde 75 mm, E 6,3, til Pozidriv: 1 stk. i hver str. 1; 2

Bits, længde 75 mm, E 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. i hver str. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Skaft med magnet: 1 stk.

Skaft med hurtigkobling: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Skruetrækker til Phillips-skruer
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivprofil	Sekskantskruetrækker
Drivprofil	Sekskantskruetrækker med boring
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Drivprofil	Ligekærveskruetrækker
Drivprofil	Tri-Wing-skruetrækker
Drivprofil	Torq-Set-skruetrækker
Bit-sekskantskaft	C 6,3
Antal dele	71
Farvekodning	nej
Produkttype	Bitværktøj