



Gevindskæreværktøjssæt med snittapper, sæt, 3 dele, Til metrisk gevind: M3-12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	145119 M3-12
GTIN	4067263118343
Artikelklasse	12K

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil værktøjsskabe med håndtag og 2 excenterlåse. Hvert stykke værktøj er overskueligt placeret i et skumplastindlæg, så det kan transporteres sikkert og er nemt at få fat i. Snittapperne rejser sig automatisk, når låget åbnes. Se de enkelte produkter for at få en detaljeret beskrivelse.

Indhold:

- 1 snittapsæt af hver, 3 dele, nr. 130250: Str. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- 1 gevindbakke nr. 140330 af hver: Str. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- 1 spiralbor nr. 114031 af hver: str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
- 1 justerbart vindejern nr. 148410 af hver: Str. 1; 2
- 1 værktøjsholder med skralde nr. 148701: Str. 85
- 1 gevindbakkeholder nr. 149310 af hver: Str. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
- 1 gevindskabelon nr. 477000: Str. M/W
- 1 skruetrækker nr. 664300: Str. 3×60

Teknisk beskrivelse

Bredde	221 mm
Højde	55 mm

Til metrisk gevind	M3 – 12
Længde	416 mm
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Produkttype	Gevindbakke

Tilbehør

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 10,2	114030 10,2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,8	114030 6,8
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5	114030 8,5
Håndsnittapsæt M M12	130150 M12
Håndsnittapsæt M M10	130200 M10
Håndsnittapsæt M M12	130200 M12
Håndsnittapsæt M M3	130200 M3
Håndsnittapsæt M M5	130200 M5
Håndsnittapsæt M M6	130200 M6
Håndsnittapsæt M M8	130200 M8

Gevindbakke6g M M10	140330 M10
Gevindbakke6g M M12	140330 M12
Gevindbakke6g M M3	140330 M3
Gevindbakke6g M M4	140330 M4
Gevindbakke6g M M5	140330 M5
Gevindbakke6g M M6	140330 M6
Gevindbakke6g M M8	140330 M8
Tom værktøjskasse til gevindskæreværktøjssæt til metrisk gevind M3-12	145610 M3-12
Vindejern, justerbare Type 1	148410 1
Vindejern, justerbare Type 2	148410 2
Værktøjsholdere med skralde Samlet længde 85 mm	148700 85
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 20X5 mm	149310 20X5
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 20X7 mm	149310 20X7
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 25X9 mm	149310 25X9
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 30X11 mm	149310 30X11
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 38X14 mm	149310 38X14
Gevindlære til gevind M/W	477000 M/W