

Garant**Gevindskæreværktøjssæt med snittapper, Til metrisk gevind: M3-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	145314 M3-12
GTIN	4067263118367
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil værktøjsskabe med håndtag og 2 excenterlåse. Hvert stykke værktøj er overskueligt placeret i et skumplastindlæg, så det kan transporteres sikkert og er nemt at få fat i. Snittapperne rejser sig automatisk, når låget åbnes. Se de enkelte produkter for at få en detaljeret beskrivelse.

Indhold:

3 snittapper nr. 131450: Str. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 gevindbakke nr. 140300 af hver: Str. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 spiralbor nr. 114150 af hver: str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
1 justerbart vindejern nr. 148410 af hver: Str. 1; 2
1 værktøjsholder med skralde nr. 148701: Str. 85
1 gevindbakkeholder nr. 149310 af hver: Str. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 gevindskabelon nr. 477000: Str. M/W
1 skruestrækker nr. 664300: Str. 3×60

Teknisk beskrivelse

Bredde	223 mm
Højde	55 mm
Længde	420 mm

Til metrisk gevind	M3 – 12
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Produkttype	Gevindbakke

Tilbehør

Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 10,2	114150 10,2
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5	114150 2,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,3	114150 3,3
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,2	114150 4,2
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 5	114150 5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,8	114150 6,8
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5	114150 8,5
Maskinsnittap med spånryderkort M M10	131450 M10
Maskinsnittap med spånryderkort M M12	131450 M12
Maskinsnittap med spånryderkort M M3	131450 M3
Maskinsnittap med spånryderkort M M4	131450 M4
Maskinsnittap med spånryderkort M M5	131450 M5
Maskinsnittap med spånryderkort M M6	131450 M6
Maskinsnittap med spånryderkort M M8	131450 M8
Gevindbakke6g M M10	140300 M10
Gevindbakke6g M M12	140300 M12
Gevindbakke6g M M3	140300 M3
Gevindbakke6g M M4	140300 M4
Gevindbakke6g M M5	140300 M5
Gevindbakke6g M M6	140300 M6
Gevindbakke6g M M8	140300 M8
	145605 M3-12

Tom værktøjskasse til gevindskæreværktøjssæt til metrisk gevind M3-12

Vindejern, justerbare Type 1	148410 1
Vindejern, justerbare Type 2	148410 2
Værktøjsholdere med skralde Samlet længde 85 mm	148700 85
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 20X5 mm	149310 20X5
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 20X7 mm	149310 20X7
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 25X9 mm	149310 25X9
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 30X11 mm	149310 30X11
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 38X14 mm	149310 38X14
Gevindlære til gevind M/W	477000 M/W