



**Iboende multistandard-bukser med linning, marineblå / gul,
Konfektionsstørrelse DE: 25**



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	091682 25
GTIN	7330509622285
Artikelklasse	04T

Beskrivelse

Udførelse:

Innovativt multistandard-tøj i moderne design. Høj beskyttelsesfaktor kombineret med meget behagelig bærekomfort. Moderne snit, førsteklasses stoffer og den gode forarbejdning sikrer høj bæreegenskaber og lange levetider.

Iboende multistandard-bukser med linning, der består af en særlig stofblanding, som giver bukserne deres antistatiske og flammehæmmende egenskaber.

- **Aftagelig ID-lomme.**
- **Baglomme med bælg og klap.**
- **Benlomme med bælg.**
- **Benlomme med klap og trykknop.**
- **Lomme til mobiltelefon og kuglepen.**
- **Forstærket tommestoklomme.**
- **Flammehæmmende refleksstriber med dobbelt syning.**

Norm:

- **EN 1149-5.**
- **EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2.**
- **EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.**
- **EN ISO 20471, klasse 1.**

- **EN 13034 PB 6.**
- **EN 14404:2004+A1:2010.**
- **EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 11 cal/cm², ELIM 10 cal/cm².**
- **EN 13034.**

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.

Teknisk beskrivelse

Konfektionsstørrelse DE	25
Køn	Herre
Tekstilsammensætning	44% modacryl
Tekstilsammensætning	1% specialfiber
Tekstilsammensætning	30 % bomuld
Tekstilsammensætning	20 % polyamid
Tekstilsammensætning	5 % aramid
Materialegrammatur / vævstæthed	260 g/m ²
Vask	60 °C farvet vask
Vask	Egnet til industrivask
Tørring	Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur)
Bøjle	Moderat varm, op til maks. 150 °C
Beklædning iht.	DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning
Beklædning iht.	DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
Beklædning iht.	DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
Farve	marineblå / gul
Norm	EN ISO 20471
Norm	EN IEC 61482-2
Norm	EN 14404
Norm	EN 13034-6

Produkttype

Advarselssikkerhedsbukser