

MIRKA**Excentersliber DEROS, Type: 650CV****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077324 650CV
GTIN	6416868241433
Artikelklasse	07E

Beskrivelse**Udførelse:**

Første excentersliber med **børsteløs elmotor uden strømforsyning.**

- **Lavt energiforbrug. Meget kompakt, støjsvag, let og kraftfuld.**
- **Meget få vibrationer, Bluetooth-interface.**
- **Mulighed for ekstern udsugning.**

Anvendelse:

Slibearbejder (grov-, mellem- og finslibning) til træ, metal, lak. Egner sig optimalt til bearbejdning af svært tilgængelige eller profilerede overflader såvel som våd- og tørslibeopgaver.

Bemærk:

Passende slibeskive, 6 huller, art. nr. 567775, 15 huller, art. nr. 567558 og ABRANET art. nr. 567800.

Passende støtteskive artikel nr. 567990 str.147.

Passende slange med el-kabel til ekstern udsugning nr. 077327 str. 5,5.

Teknisk beskrivelse

Vægt	1 kg
Maks. vibration iht. EN	3,4 m/s ²
Svingningstal	4000 - 10000 min ⁻¹
Afstand til arbejdsfladen	5,0 mm

Producentbetegnelse	650CV
Slibetallerken-Ø	150 mm
Effektforbrug	350 W
Interface	Bluetooth-port
Energiforsyning	Med kabel
Serie	DEROS
Produkttype	Excentersliber

Tilbehør

BurrelåsliberondelABRANET® Korn 80	567800 80
Papir-burrelåslibeskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 60	567775 60
Papir-burrelåslibeskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 320	567775 320
Papir-burrelåslibeskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 600	567775 600
Papir-burrelåslibeskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 240	567775 240
BurrelåsliberondelABRANET® Korn 240	567800 240
Papir-burrelåslibeskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 800	567775 800
BurrelåsliberondelABRANET® Korn 400	567800 400
BurrelåsliberondelABRANET® Korn 320	567800 320
Papir-burrelåslibeskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 80	567775 80
Papir-burrelåslibeskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 180	567775 180
Papir-burrelåslibeskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 120	567775 120
BurrelåsliberondelABRANET® Korn 120	567800 120
BurrelåsliberondelABRANET® Korn 180	567800 180
Papir-burrelåslibeskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 40	567775 40
PU-støtteskive med flere huller Udvendig Ø 147 mm	567990 147
Papir-burrelåslibeskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 400	567775 400