

MIRKA**Excentersliber DEROS, Type: 625CV****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077324 625CV
GTIN	6416868241464
Artikelklasse	07E

Beskrivelse**Udførelse:**

Første excentersliber med **børsteløs elmotor uden strømforsyning.**

- **Lavt energiforbrug. Meget kompakt, støjsvag, let og kraftfuld.**
- **Meget få vibrationer, Bluetooth-interface.**
- **Mulighed for ekstern udsugning.**

Anvendelse:

Slibearbejder (grov-, mellem- og finslibning) til træ, metal, lak. Egner sig optimalt til bearbejdning af svært tilgængelige eller profilerede overflader såvel som våd- og tørslibeopgaver.

Bemærk:

Passende slibeskive, 6 huller, art. nr. 567775, 15 huller, art. nr. 567558 og ABRANET art. nr. 567800.

Passende støtteskive artikel nr. 567990 str.147.

Passende slange med el-kabel til ekstern udsugning nr. 077327 str. 5,5.

Teknisk beskrivelse

Afstand til arbejdsfladen	2,5 mm
Slibetallerken-Ø	150 mm
Vægt	1 kg
Producentbetegnelse	625CV

Svingningstal	4000 - 10000 min ⁻¹
Effektforbrug	350 W
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Interface	Bluetooth-port
Energiforsyning	Med kabel
Serie	DEROS
Produkttype	Excentersliber

Tilbehør

Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 180	567775 180
PU-støtteskive med flere huller Udvendig Ø 147 mm	567990 147
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 240	567775 240
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 60	567775 60
BurrelåssliverondelABRANET® Korn 120	567800 120
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 320	567775 320
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 80	567775 80
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 40	567775 40
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 120	567775 120
BurrelåssliverondelABRANET® Korn 80	567800 80
BurrelåssliverondelABRANET® Korn 400	567800 400
BurrelåssliverondelABRANET® Korn 320	567800 320
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 600	567775 600
BurrelåssliverondelABRANET® Korn 240	567800 240
BurrelåssliverondelABRANET® Korn 180	567800 180
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 800	567775 800
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 400	567775 400