



## Digital universaldybdskydelære, Måleområde: 800mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	418770 800
GTIN	2050001670892
Artikelklasse	46P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Fleksible universal-dybdskydelære med udskiftelige måleindsatser. Til måling af indstik, noter, udsparinger, afsatser osv. Fintslebne måleflader.

#### Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Dybdskydelære, måleindsats med dobbelt hage nr. 418772 str. A,1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

#### Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.

Måleindsatser nr. 418772.

Målebro nr. 418774.

### Teknisk beskrivelse

Tværsnit, måleskinne	12×4 mm
Måleområde	0 - 800 mm
Brolængde	150 mm
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer

Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	0,04 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

## Services

KalibreringDybdeskydelære med hage Maks. måleområde 1000 mm	021220 1000
DAkKS-kalibreringDybdeskydelære med hage Maks. måleområde 1000 mm	021230 1000

## Tilbehør

Målebro til dybdeskydelære nr. 418770 Brolængde 600 mm	418774 600
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabel, dupleks Type 2	498950 2
Målebro til dybdeskydelære nr. 418770 Brolængde 500 mm	418774 500
Måleindsats til dybdeskydelære nr. 418770 Type A	418772 A
Tilslutningskabel, dupleks Type USB2	498950 USB2
Måleindsats til dybdeskydelære nr. 418770 Type D	418772 D
Måleindsats til dybdeskydelære nr. 418770 Type C	418772 C

Måleindsats til dybdeskydelære nr. 418770 Type B	418772 B
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Målebro til dybdeskydelære nr. 418770 Brolængde 400 mm	418774 400