



Indvendige XT-mikrometerskruer, sæt, Måleområde: 20-50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428550 20-50
GTIN	5051102071370
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts **indvendige XT-mikrometerskruer**. Hærdet og slebet målespindel. Måletromle med dybsort skalering, alle aflæsningsdele matforkromede. Friktionskralde til ensartet målekraft. Alle apparater forsynet med serie-nr. og testrapport.

Anvendelse:

Bundhulsboringer og gennemgående boring, centrerkanter.

Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 428500, indstillingsringe med UKAS-testrapport.

Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlænger nr. 428510.

Reservedel:

Målehoveder nr. 428605.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	20 - 50 mm
Antal indstillingsringe	2
Antal mikrometerskruer	3
Tolerancering-Ø	20 / 35 mm

Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

Kalibrering Indvendige mikrometerskrue, sæt Måleområde 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Tilbehør

Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 30 mm	484030 30
Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 40 mm	484030 40
XT Indvendig mikrometerskrue Måleområde 25-35 mm	428500 25-35
Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 22 mm	484030 22
Forlænger til indvendige mikrometerskrue Type 4/150	428510 4/150
XT Indvendig mikrometerskrue Måleområde 35-50 mm	428500 35-50
XT Indvendig mikrometerskrue Måleområde 20-25 mm	428500 20-25
Reservemålehoved XT Måleområde 35-50 mm	428605 35-50
Målebakkesæt 3 dele Måleområde 20-25 mm	428745 20-25
Returfjedersæt 3 dele Måleområde 20-25 mm	428746 20-25
Målebakkesæt 3 dele Måleområde 25-35 mm	428745 25-35
Returfjedersæt 3 dele Måleområde 25-35 mm	428746 25-35
Målebakkesæt 3 dele Måleområde 35-50 mm	428745 35-50
Returfjedersæt 3 dele Måleområde 35-50 mm	428746 35-50