

**Garant****Filtpolerstift skaft-Ø 3 mm, Type: ZY0610****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	552100 ZY0610
GTIN	4045197240019
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slidstærke filt-polerstifter med **middelhård, utroligt formstabil filt**.

**Anvendelse:**

Til for- og højglanspolering af forsløbne overflader med store krav til nøjagtige geometriske former.

**Bemærk:**

Filt-polerstifter skal anvendes i forbindelse **med slibe- og polerpasta** som nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Anbefalet periferihastighed 5 –10 m/s.

Hårdhedsgrad: middel

Hoved-Ø: 6 mm

Hovedlængde: 10 mm

Skaft-Ø: 3 mm

**Teknisk beskrivelse**

Hoved-Ø	6 mm
Skaft-Ø	3 mm
Hovedlængde	10 mm

Hårdhedsgrad	middel
Anbefalet periferihastighed	5 - 10 m/s
Produkttype	Polerstift

## Tilbehør

Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 3 µm	552330 3
Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 1 µm	552330 1
Stænger med polerepasta Unipol® Farve DARKPINK	555740 DARKPINK
Stænger med polerepasta Unipol® Farve BLUE	555740 BLUE
Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 15 µm	552340 15
Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 1 µm	552340 1
Slibepasta SiC Korn SiC-slibepasta 280	552250 280
Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 10 µm	552330 10
Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 0,5 µm	552330 0,5
Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 7 µm	552340 7
Slibepasta SiC Korn SiC-slibepasta 150	552250 150
Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 10 µm	552340 10
Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 15 µm	552330 15
Stænger med polerepasta Unipol® Farve WHITE	555740 WHITE
Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 7 µm	552330 7
	552340 3

Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig  
monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 3  $\mu\text{m}$

Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig  
monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 30  $\mu\text{m}$

552330 30