

Garant**Filtpolerstift skaft-Ø 3 mm, Type: ZY0810****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	552100 ZY0810
GTIN	4045197240026
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Slidstærke filt-polerstifter med **middelhård, utroligt formstabil filt**.

Anvendelse:

Til for- og højglanspolering af forsløbne overflader med store krav til nøjagtige geometriske former.

Bemærk:

Filt-polerstifter skal anvendes i forbindelse **med slibe- og polerpasta** som nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Anbefalet periferihastighed 5 –10 m/s.

Hårdhedsgrad: middel

Hoved-Ø: 8 mm

Hovedlængde: 10 mm

Skaft-Ø: 3 mm

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	8 mm
Skaft-Ø	3 mm
Hovedlængde	10 mm

Hårdhedsgrad	middel
Anbefalet periferihastighed	5 - 10 m/s
Produkttype	Polerstift

Tilbehør

Stænger med polerepasta Unipol® Farve DARKPINK	555740 DARKPINK
Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 3 µm	552340 3
Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 10 µm	552330 10
Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 1 µm	552330 1
Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 7 µm	552330 7
Slibepasta SiC Korn SiC-slibepasta 280	552250 280
Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 15 µm	552340 15
Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 1 µm	552340 1
Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 0,5 µm	552330 0,5
Stænger med polerepasta Unipol® Farve WHITE	555740 WHITE
Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 7 µm	552340 7
Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 3 µm	552330 3
Stænger med polerepasta Unipol® Farve BLUE	555740 BLUE
Slibepasta SiC Korn SiC-slibepasta 150	552250 150
Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 15 µm	552330 15
	552340 10

Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig
monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 10 µm

Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig
monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 30 µm

552330 30