

**Mitutoyo****Digital mikrometerskrue til gevindmålinger, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421650 0-25
GTIN	4946368695761
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Tydeligt (7,5 mm højt), digitalt måleværdidisply sikrer fejlfri og hurtig aflæsning. Ekstra aflæsning med nonius.** Påsintrede, finslebne HM-måleflader, hærdet og slebet målespindel. Fiksering med spændeskrue. Måletryk ved anvendelse af friktionskralde 5 – 10 N.

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Fra str. 25–50, inklusive 1 indstillingsmål. 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Uden måleindsatser.****Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 497445.

Indsatser til gevindmålinger nr. 421652.

**Teknisk beskrivelse**

Måleområde	0 - 25 mm
Kalibrering	B1
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863

Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

## Services

Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25
DAkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100

## Tilbehør

Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Indsatspar til gevind-mikrometerskrue Stigning 2-3 mm	421652 2-3
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Indsatspar til gevind-mikrometerskrue Stigning 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Indsatspar til gevind-mikrometerskrue Stigning 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Tilslutningskabel med datatast Type D2	497445 D2
Indsatspar til gevind-mikrometerskrue Stigning 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Tilslutningskabel med datatast Type USB2	497445 USB2
Sender Type S16E	498966 S16E
Tilslutningskabel med datatast Type D1	497445 D1
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Indsatspar til gevind-mikrometerskrue Stigning 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Indsatspar til gevind-mikrometerskrue Stigning 3,5-5 mm	421652 3,5-5