



Indvendige XT-mikrometerskruer, sæt, Måleområde: 50-100mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428550 50-100
GTIN	5051102077785
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts **indvendige XT-mikrometerskruer**. Hærdet og slebet målespindel. Måletromle med dybsort skalering, alle aflæsningsdele matforkromede. Friktionskralde til ensartet målekraft. Alle apparater forsynet med serie-nr. og testrapport.

Anvendelse:

Bundhulsboringer og gennemgående boring, centrerkanter.

Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 428500, indstillingsringe med UKAS-testrapport.

Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlænger nr. 428510.

Reservedel:

Målehoveder nr. 428605.

Teknisk beskrivelse

Antal indstillingsringe	2
Antal mikrometerskruer	3
Måleområde	50 - 100 mm
Tolerancering-Ø	65 / 80 mm

Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

Kalibrering Indvendige mikrometerskrue, sæt Måleområde 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Tilbehør

Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 90 mm	484030 90
XT Indvendig mikrometerskrue Måleområde 65-80 mm	428500 65-80
Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 70 mm	484030 70
Forlænger til indvendige mikrometerskrue Type 5/150	428510 5/150
Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 55 mm	484030 55
Reservemålehoved XT Måleområde 80-100 mm	428605 80-100
XT Indvendig mikrometerskrue Måleområde 80-100 mm	428500 80-100
Reservemålehoved XT Måleområde 50-65 mm	428605 50-65
Reservemålehoved XT Måleområde 65-80 mm	428605 65-80
XT Indvendig mikrometerskrue Måleområde 50-65 mm	428500 50-65
Målebakkesæt 3 dele Måleområde 50-65 mm	428745 50-65
Returfjedersæt 3 dele Måleområde 50-65 mm	428746 50-65
Målebakkesæt 3 dele Måleområde 65-80 mm	428745 65-80
Returfjedersæt 3 dele Måleområde 65-80 mm	428746 65-80
Målebakkesæt 3 dele Måleområde 80-100 mm	428745 80-100
Returfjedersæt 3 dele Måleområde 80-100 mm	428746 80-100