

**Mitutoyo****Digital, indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 6-8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429110 6-8
GTIN	4946368562827
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Direkte aflæsning på letlæseligt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling – uden nonius.**

“Function Lock” forhindrer utilsigtet forskydning af nulpunktet.

Lavt strømforbrug. Med ladekontrol og fejlindikator.

**HM-måleflader og HM-sliddele, fra str. 12–16 er målefladerne i hærdet stål med titanbebelægning for at sikre lang levetid.**

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 497445. Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

**Bemærk:**

Kan leveres op til måleområde 300 mm på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Måleområde	6 - 8 mm
Måledybde med forlænger	145 mm
Mål a	2 mm
Standardmåledybde	45 mm
Fejlgrænse	0,002 mm
Aflæsning	0,001 mm

Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20
DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

## Tilbehør

ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 8 mm	484030 8
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 7 mm	484030 7
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 6 mm	484030 6
Sender Type S16E	498966 S16E
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 1/100	429010 1/100

Tilslutningskabelmed datatast Type D2

497445 D2