

Garant**Skæreværktøjsæt til rørgvind i kunststofkuffert, Til cylindriske rørgvind:
G1/8-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	145905 G1/8-1
GTIN	4045197878564
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil kunststof-værktøjskasse med håndtag og 2 låse. Hvert stykke værktøj er overskueligt placeret i et skumplastindlæg, så det kan transporteres sikkert og er nemt at få fat i. Se de enkelte produkter for at få en detaljeret beskrivelse.

Anvendelse:

Til **cylindrisk Whitworth-rørgvind** DIN ISO 228/1.

Indhold:

- 1 sæt hånddrevne gevindtapper nr.130550 af hver: Str. 5,5
- 1 gevindbakke nr. 142050 af hver: Str. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
- 1 justerbart vindejern nr. 148410 af hver: Str. 3; 5
- 1 gevindbakkeholder nr. 149310 af hver: Str. 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18
- 1 skruetrækker nr. 664122: Str. 5,5

Teknisk beskrivelse

Til cylindriske rørgvind	G1/8 - G1
Gevindtype	G

Flankevinkel	55 grader
Produkttype	Gevindbakke

Tilbehør

Vindejern, justerbare Type 5	148410 5
Skruetrækker til lige kærv, kort, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 5,5 mm	664122 5,5
Gevindbakke G G3/8	142050 G3/8
Håndsnittapsæt G G1/8	130550 G1/8
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 30X11 mm	149310 30X11
Gevindbakke G G3/4	142050 G3/4
Gevindbakke G G1/4	142050 G1/4
Håndsnittapsæt G G1/2	130550 G1/2
Gevindbakke G G1/2	142050 G1/2
Håndsnittapsæt G G1/4	130550 G1/4
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 55X16 mm	149310 55X16
Håndsnittapsæt G G3/4	130550 G3/4
Vindejern, justerbare Type 3	148410 3
Gevindbakke G G1	142050 G1
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 45X14 mm	149310 45X14
Håndsnittapsæt G G3/8	130550 G3/8
Gevindbakke G G1/8	142050 G1/8
Håndsnittapsæt G G1	130550 G1
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 38X10 mm	149310 38X10
Gevindbakkeholder Til gevind-bakke-Ø × højde 65X18 mm	149310 65X18