



## Højtryks- skruestik uden drejeplade, Kæbebredde: 160mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	362250 160
GTIN	4250364400220
Artikelklasse	34A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Grundhoved med længde- og tværnot muliggør præcis og hurtig justering af spænderen i langs- og tværgående retning.
- Vedligeholdelsesfri højtryksspindel med konstant tryk takket være den slidstærke rent mekaniske kraftforstærker.
- Effektivt sfærisk støbegods, hærdet, slebet emneholder samt slebne føringsbaner.
- Forvalg af det ønskede spændetryk: Intet højtryk i positionen 0. Længerevarende tests har vist, at kraftforstærkeren kan gennemføre 1 million arbejdsslag uden skader.
- Spændekraften reduceres ikke. Hurtig justering med 2 løse pasnotsten i den nøjagtigt afpassede not i spændeanordningen.
- Udskiftelige bakker, hærdede og slebne (med længde- og tværriller).
- Højdetolerance – 0,03 mm.

#### Anvendelse:

- Til vibrationsfri og fuldstændig sikker opspænding ved de højeste skære- og tilspændingskræfter.
- Lige oplægningshøjde muliggør rationelt arbejde med flere skruestikke ved siden af hinanden.
- Opspænding med håndsving. Den høje spændekraft opnås med minimal fysisk kraftanvendelse via maks. 2 spindelomdrejninger.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 4 spændejern, 1 par riflede spændebakker, håndsving.

### Teknisk beskrivelse

Spændeområde b I	0 - 152 mm
------------------	------------

L <sub>4</sub>	613 - 915 mm
Anlægshøjde G -0,05	85 mm
Farvekode til passende tilbehør	HD-Allmatic
Vægt	60 kg
Spændekraft	60 kN
Kæbehøjde C	50 mm
Basisenhedshøjde c	137 mm
Spændeområde b II	147 - 302 mm
Kæbebredde	160 mm
Produkttype	Maskinskruestik

## Tilbehør

Prisembakker – par Til bakkebredde 160 mm	362500 160
Fjederbladsbakke-par Til bakkebredde 160 mm	362600 160
Ekstra fjederblads-par Til bakkebredde 160 mm	362620 160
Rulle- nedholderbakker, par Til bakkebredde 160 mm	362460 160
Spændebakke-par, glatte Til bakkebredde 160 mm	362420 160
Grundbakker, par bløde Til bakkebredde 160 mm	362520 160
Håndsving Til bakkebredde 125/160 mm	360810 125/160
Spændejernssæt 2 dele Til bakkebredde 125/160 mm	360750 125/160
Spændebakke-par med langsgående og tværgående riller Til bakkebredde 160 mm	362400 160