



Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue, sæt, Måleområde: 6-12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428841 6-12
GTIN	7630041117264
Artikelklasse	45A

Beskrivelse

Udførelse:

Digital indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til **ultrapræcis måling** af borer, selv ved store måledybder. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (**ingen hældningsfejl** af første orden). Selvcenterende og selvjusterende. Enkel, direkte aflæsning på kontrastrigt digitalt display. Patenteret **CAPA μ -målesystem**. Måleflader i hærdet stål (HV30–770).

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbekyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digital indvendig mikrometerskrue nr. 428830, forlænger nr. 428802 og indstillingsring.

Specialtilbehør:

Toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428802, datakabel, radiosender nr. 498921, radioadapter nr. 498924.

Bemærk:

Centreringsanordninger til store måledybder på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	6 - 12 mm
Antal indstillingsringe	2

Antal målehoveder	3
Tolerancering-Ø	8 / 10 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskrue, sæt Måleområde 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 7 mm	484030 7
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 11 mm	484030 11
Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue IMICRO Måleområde 8-10 mm	428830 8-10
Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue IMICRO Måleområde 6-8 mm	428830 6-8
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 9 mm	484030 9

Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue IMICRO
Måleområde 10-12 mm

428830 10-12

Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type
1/100

428802 1/100