

HOLEX**IMPACT-sæt sekskant, 1/2" Surface Drive med nylontylle****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651221
GTIN	4045197197900
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring. Ved skift af hjul og dæk er det vigtigt, at møtrikker og skruer spændes korrekt til for at garantere en sikker kørsel. Ved hjælp af en sekskant-topnøgle med kunststoftylle kan du sikre, at møtrikkerne og skruerne sidder fast nok, uden at beskadige fælgene. Topnøglen kan også bruges med en slagnøgle.

Kunststoftyllen beskytter fælgene og forhindrer ridser og andre beskadigelser forårsaget af værktøjet. Dermed kan du altid være sikker på, at din bil er i bedste stand.

Topnøglen er et vigtigt værktøj på autoværksteder. Uanset, om du selv arbejder på din bil eller lader en professionel gøre det, er det her det rigtige værktøj.

Fordel:

Surface Drive-profilen tager fat om skruerne på flanken og skåner sarte hjørner. På en sikker måde forhindres det, at toppene sidder fast på skruerne.

Anvendelse:

Til skånsom montering af letmetalhuse eller fælge.

Pålidelig beskyttelse takket være udragende, slagfast plastmuffe.

Farverne sikrer, at du hurtigt finder den rigtige top.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret.

Indhold:

1 topnøgleindsats nr. 651220 af hver: Str. 17; 19; 21

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surfacedrive
Antal dele	3
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Gummiring til indsats, 1/2 tomme Ø 30 mm	651800 30
Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsats, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 4	651790 4
Forbindelsesstift til indsats, 1/2 tomme Ø×længde 3X25 mm	651900 3X25
IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tommeSurface Drive med nylontylle Nøglestørrelse 19 mm	651220 19
IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tommeSurface Drive med nylontylle Nøglestørrelse 21 mm	651220 21
IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tommeSurface Drive med nylontylle Nøglestørrelse 17 mm	651220 17