

Kokon**IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme tyndt gods, med kunststofyulle,
Nøglestørrelse: 17mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	651240 17
GTIN	4991644359417
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring. Ved skift af hjul og dæk er det vigtigt, at møtrikker og skruer spændes korrekt til for at garantere en sikker kørsel. Ved hjælp af en sekskant-topnøgle med kunststofyulle kan du sikre, at møtrikkerne og skruerne sidder fast nok, uden at beskadige fælgene. Topnøglen kan også bruges med en slagnøgle.

Kunststofyullen beskytter fælgene og forhindrer ridser og andre beskadigelser forårsaget af værktøjet. Dermed kan du altid være sikker på, at din bil er i bedste stand.

Topnøglen er et vigtigt værktøj på autoværksteder. Uanset, om du selv arbejder på din bil eller lader en professionel gøre det, er det her det rigtige værktøj.

Fordel:

- **Lille Ø og perfekt afstemt samlet længde for topnøgle gør det muligt at arbejde på dårligt tilgængelige skruer.**
- **Beskyttelse af følsomme komponenter (f.eks. alu-fælg) takket være beskyttelsestyler.**
- **Positionering mulig med igangværende skruemaskine, da beskyttelsestylen løber frit.**
- **Farverne sikrer, at du hurtigt finder den rigtige indsats.**
- **Topnøglerne har en høj belastningsevne på grund af torsionszone.**
- **Kunststofanslaget indvendigt beskytter de følsomme overflader på hjulmøtrikken.**

Anvendelse:

Især til skånsom montering af følsomme dele (f.eks. letmetalfælg).

Norm:

DIN 3129

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret.

Bemærk:

Ekstra beskyttelsestyler under nr. 651242.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	25,2 mm
Længde	110 mm
Nøglestørrelse	17 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Kunststofbeskyttelsestykke Type 17	651242 17
Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsats, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 3	651790 3
Forbindelsestift til indsats, 1/2 tomme Ø×længde 3X20 mm	651900 3X20
Gummiring til indsats, 1/2 tomme Ø 25 mm	651800 25