



## Små dobbelte gaffelnøgler, sæt, vha. nikkelforkromning, Antal nøgler: 15T



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	612400 15T
GTIN	4018754080557
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Med meget slanke hoveder. Uens kæbestilling (15° og 75°), samme nøglevidde i begge ender.

**Anvendelse:**

Specielt til monteringsopgaver på steder med begrænset plads.

**Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

**Leveringsomfang:**

1 lille dobbelt gaffelnøgle af hver nr. 612200 / 612205: Str. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 i tekstilrulletaske

### Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	15
Emballage	Foldetaske
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	75 grader
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning
Produkttype	Skruenøgle

**Tilbehør**

Lille dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	612200 10
Lille dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 4,5 mm	612200 4,5
Lille dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 6 mm	612200 6
Lille dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 12 mm	612200 12
Lille dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	612200 8
Lille dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	612200 5,5
Lille dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 14 mm	612200 14
Lille dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 3,5 mm	612200 3,5
Lille dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 3,2 mm	612200 3,2
Lille dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	612200 7
Lille dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 9 mm	612200 9
Lille dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 4 mm	612200 4
Lille dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 5 mm	612200 5
Lille dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	612200 13
Lille dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 11 mm	612200 11