



Cirkulationsfilterpåsats til sikkerhedsskabe, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	981108 1
GTIN	4045197886316
Artikelklasse	96G

Beskrivelse

Udførelse:

HOLEX-filterenheden arbejder i recirkulationsdrift og anvendes til teknisk ventilation af HOLEX-sikkerhedsskabe type 90 (nr. 981105 str. 1200) iht. DIN EN 14470-1 ved opbevaring af brændbare væsker.

Pga. sin støjsvage drift er HOLEX-filterenheden til farlige stoffer ideel til brug direkte i arbejdsmiljøet. HOLEX-filterenheden til farlige stoffer reagerer på **grove partikeltilsmudsninger** (støv etc.) **samt på kraftig forurening af den bortførte luft med kulbrintedampe og -gasser.** Ved passende mætningsgrader vises advarslerne vha. LED-lamper.

Den bortførte luft fra skabet renses for kulbrintedampe af det integrerede **aktivkulfilter** og kan dermed igen sendes ud i luften i rummet. Det særlige ved filtret er dets **tandemkonstruktion.** Når hovedfiltret er mættet, sikrer det andet, integrerede filter ekstra sikkerhed i en periode på ca. 14 dage.

Ingen belastning af rummets luft vha. næsten 100% bortfiltrering af alle opløsningsmiddeldampe – beskyttelse af medarbejdernes helbred!

Udførelse reklametekst:

- **Støjsvag drift i recirkulationsdrift.**
- **Med integreret aktivkulfilter i tandemkonstruktion.**
- **Til grove partikeltilsmudsninger samt stærk forurening af den bortførte luft med kulbrintedampe og -gasser.**
- **Næsten 100 % bortfiltrering af alle opløsningsmiddeldampe.**

Anvendelse reklametekst:

Til teknisk udluftning af HOLEX sikkerhedsskabe af typen 90 (nr. 981105) iht. DIN EN 14470-1 ved lagring af brandfarlige væsker.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

For at garantere ufarligt arbejde skal funktionen i HOLEX-filterenheden til farlige stoffer kontrolleres af virksomhedens egen fagkyndige tekniker i overensstemmelse med vejledningen og belastningen. I forbindelse med denne kontrol skal tandem-aktivkulfiltret kontrolleres for tilsmudsning. Hvis sensoren angiver, at aktivkul-filtret er mættet, skal filtret udskiftes.

Teknisk beskrivelse

Dybde	510 mm
Højde	210 mm
Vægt	14 kg
Bredde	310 mm
Stiktype indgang	F
Nominel spænding	85 - 264 V
Lydtrykniveau	35 dB
Strømforbrug	0,13 A
Produkttype	Cirkulationsfilterpåsats

Tilbehør

Ekstra filter til cirkulationsfilterpåsats til HOLEX sikkerhedsskabe Type 1

981109 1