



Bits-sortiment 108 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	675599
GTIN	4045197882363
Artikelklasse	62F

Beskrivelse

Indhold:

Bits C 6,3 / E 6,3 (1/4 tomme) sorteret; 1 hurtigkobling.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. PH0; 3 stk. PH1; 3 stk. PH2; 1 stk. PH3

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: 1 stk. PZ0; 3 stk. PZ1; 3 stk. PZ2; 1 stk. PZ3

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. i hver str. 3; 4; 5,5; 6,5; 8

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. i hver str. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX40

2 stk. i hver str. TX20; TX25; TX30

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX® med stift: 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40

2 stk. i hver str. TX20; TX25

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig Torx Plus®: 1 stk. i hver str. 10IP; 15IP; 30IP; 40IP

2 stk. i hver str. 20IP; 25IP

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: 1 stk. i hver str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant med stift: 1 stk. i hver str. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant med kuglehoved: 1 stk. i hver str. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendige multitandskruer: 1 stk. af hver str. 4; 5; 6; 8

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til TORQ-Set®: 1 stk. i hver str. 6; 8; 10

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til TRI-WING®: 1 stk. af hver str. 1; 2; 3; 4

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til spænder: 1 stk. af hver str. 4; 6; 8; 10
 Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig firkant: 1 stk. af hver str. 1; 2; 3; 4
 Bits, længde 50 mm, E 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. i hver str. PH1; PH2
 Bits, længde 50 mm, E 6,3, til Pozidriv: 1 stk. i hver str. PZ1; PZ2
 Bits, længde 50 mm, E 6,3, til indvendig TORX® med stift: 1 stk. i hver str. TX20; TX25
 Bits, længde 50 mm, E 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. i hver str. TX30; TX40
 Bits, længde 75 mm, E 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. i hver str. PH1; PH2
 Bits, længde 75 mm, E 6,3, til Pozidriv: 1 stk. i hver str. PZ1; PZ2
 Bits, længde 75 mm, E 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. i hver str. TX20; TX25
 Adapter til topnøgler: 1 stk. 1/4 tomme udvendig sekskant - 1/4 tomme udvendig firkant
 Adapter til bits: 1 stk. 1/4 tomme indvendig firkant - 1/4 tomme bitholder
 Universalholder: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Spænderindsats
Drivprofil	Hex-skruetrækker
Drivprofil	Unbrakonøgle med boring
Drivprofil	Flertandet bit
Drivprofil	Torq-Set-skruetrækker
Drivprofil	TriWing
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Drivprofil	Skruetrækker til TORX-PLUS®-skruer
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivprofil	Kærvmøtrik
Antal dele	108
Produkttype	Bitværktøj