

 Speedglas™**Automatisk svejsemaske med åndedrætsværn 3M™ Speedglas™ 9100 G5-01-VC med Adflo™, Type:****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

097917

GTIN

4046719800698

Artikelklasse

040

Beskrivelse**Udførelse:**

Komfortabel svejsning med konstant åndedrætsbeskyttelse og fleksibel afskærmning takket være kombineret 3M™ **Speedglas™ high-performance-svejsemaske G5-01** og **Adflo™-turboåndedrætsværn-system**. Den automatiske svejsemaske har en „flip-up“-mekanisme, som gør det muligt nemt at skifte mellem et klart visir og et svejsefilter uden at tage masken af. Dermed opretholdes åndedrætsbeskyttelsen også under for- og efterbearbejdning med filteret klappet op og giver samtidig et godt og beskyttet udsyn til emnet, f.eks. ved slibning. Den nye variable farveteknologi 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** giver endnu bedre udsyn og kontrol over smeltebadet. I mørketrinnet kan der vælges mellem naturlig, kold eller varm tone. Det nye luftkanalsystem giver dig tre muligheder for individuel justering af luftstrømmen, også under svejsningen.

Mørke beskyttelsestrin: 5, 8 – 14.**Lyst trin:** 3. Med lithium-ion-batteri (levetid 1.500 timer).**Reservebatteri:** Nr. 081560 CR2032.**Synsfelt svejsefilter:** 73 × 109 mm.**Norm:**

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Leveringsomfang:

3M™ Speedglas™ high-performance-svejsemaske G5-01 med automatisk svejsefilter G5-01VC, 3M™ Adflo™ High Altitude blæserenhed nr. 097900, high performance-batteri, 3 svedbånd nr. 098004: blød bomuld, frotté og læder, to indvendige forsatsblade nr. 098002, fire udvendige standardforsatsblade nr. 097930, visirglas, luftslangeovertræk, ansigtstætning og opbevaringstaske.

Aktiveringstid fra lys til mørk: 0,1 ms

Aktiveringstid fra mørk til lys: 40 - 1300 ms

Klassificering iht. EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Teknisk beskrivelse

Klassificering iht. EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Aktiveringstid fra mørk til lys	40 - 1300 ms
Aktiveringstid fra lys til mørk	0,1 ms
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Strømforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Svejsebeskyttelsesmaske