



## Lille vinkelsliber GWS Akku, Type: 12-76



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 077100 12-76  |
| GTIN                | 3165140913393 |
| Artikelklasse       | 03C           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ekstremt praktisk, lille 12 V / 3,0 Ah **akku-vinkelsliber** til skæring med **små skæreskiver Ø 76 mm** (huldiameter 10 mm), hvor pladsen er trang. Med effektiv EC-motor, spindellås.

#### Leveringsomfang:

Inklusive L-BOXX, L-BOXX-indsats 1/2 til akku og lader, hurtiglader GAL 12V-40 Professional, 2× kunstharpiksbundne skæreskiver, 1× hårdmetal-skæreskive, Expert for Inox, 76 × 10 × 1 mm, beskyttelsesskærm.

#### Bemærk:

Passende små skæreskiver og spændedorner finder du fra nr. 563050.

### Teknisk beskrivelse

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| maks. omdrejningstal    | 19500 min <sup>-1</sup> |
| Maks. vibration iht. EN | 13,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Akku-kapacitet          | 3 Ah                    |
| Vægt                    | 0,9 kg                  |
| Maks. skæredybde        | 16 mm                   |
| Motorkonstruktion       | børsteløs EC-motor      |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Maks. skive-Ø                               | 76 mm                  |
| Batterispænding                             | 12 V                   |
| Producentbetegnelse                         | GWS 12V-76             |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 12 V             |
| Batteritype                                 | Lithium-ion            |
| Antal medfølgende akkuer                    | 2                      |
| Savklinge-borings-Ø                         | 10 mm                  |
| Emballage                                   | Systemkuffert (L-Boxx) |
| Energiforsyning                             | Akkudrevet             |
| Produkttype                                 | Vinkelsliber           |

## Tilbehør

|   |            |
|---|------------|
| Lille skæreskivePREMIUM*** EKSTRA SMAL Skive-Ø 75 mm      | 563050 75  |
| Spændedorn til små skæreskiver Passer til borings-Ø 10 mm | 563070 10  |
| Lille skæreskivePREMIUM*** EKSTRA SMAL Skive-Ø 50 mm      | 563050 50  |
| Lille skæreskivePREMIUM*** EKSTRA SMAL Skive-Ø 63 mm      | 563050 63  |
| Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B12 V                | 073855 B12 |
| Spændedorn til små skæreskiver Passer til borings-Ø 6 mm  | 563070 6   |