

Garant GRIDLINE

**Mobil filebænk ToolTruck med skuffer med helt udtræk, 20×16G, Antal skuffer: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	914560 6
GTIN	4045197892249
Artikelklasse	9GT

**Beskrivelse****Udførelse:**

Den mobile filebænk ToolTruck er udstyret med en arbejdsplade i X-ABS af hensyn til høje tekniske krav. Skabsrum med **2 hylder** og dør. **Vognsider beklædt med stødfangere i LDPE.** En **centrallås** låser skabsdelens låge og samtidig skufferne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

**Leveringsomfang:**

Inklusive underopdelinger:

for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 75,

for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 125.

**Lakering:**

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

**Advarsel:**

Der må kun monteres én indvendig skuffe i skabsrummet.

**Bemærk:**

Valgfrit rum til værdigenstande / siderum nr. 914791 ikke integreret i ToolTrucks centrallås, låses med separat stiftcylinderlås.

Skuffedeler nr. 951510 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr. 951560 str. 200 og stik-skillevægge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.

Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95. Passende opdelingsmateriale: Slidskantlister nr. 951560 str. 75; str. 125 og str. 200;

gitterskillevægge nr. 951510 str. 75; str. 125 og str. 200;  
stik-skillevægge nr. 951721 – 951821 str. 75; nr. 951731 – 951821 str. 125 og nr. 951741 – 951821 str. 200.

## Teknisk beskrivelse

Bredde	1195 mm
Dybde	500 mm
Skuffer, nytte dybde	400 mm
Højde	1000 mm
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Antal skuffer	6
Vægt	94,4 kg
Skuffer, nytte bredde i G	20
Skuffer, nytte dybde i G	16
Skuffer, nytte flade i G	20×16
Serie	Mobil filebænk ToolTruck
Serie	ToolTruck
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Konfigurator relevant	ja
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	40 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produktnavnsegenskab	20×16G
Produkttype	mobil filebænk

## Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/914560-6>