

**FRIEDRICH****Skraldenøgle, 1/2 tomme med lås, reverserbar, isoleret****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	643810
GTIN	4007555360494
Artikelklasse	66A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med kunststofisolering **op til 1.000 volt** iht. **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

**Norm:**

**DIN EN 60900 / VDE 0682-201**

**Bemærk:**

Til arbejde med spænding op til 1000 volt. Kun **helisolerede** værktøjer (nr. 643810 – 643841) må kombineres med hinanden i sikkerhedsområdet.

Drivfirkant: 1/2 tommer

Hel længde: 260 mm

**Teknisk beskrivelse**

Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Hel længde	260 mm
Overflade	kunststofisoleret
Produkttype	Skralde

**Tilbehør**

643841 24

6-kantet bit, 1/2 tomme, lang isoleret Nøglestørrelse 24 mm

6-kantet hoved, 1/2 tomme isoleret Nøglestørrelse 14 mm 643840 14

Forlænger, 1/2 tomme isoleret Hel længde 250 mm 643820 250

6-kantet bit, 1/2 tomme, lang isoleret Nøglestørrelse 10 mm 643841 10

6-kantet hoved, 1/2 tomme isoleret Nøglestørrelse 12 mm 643840 12

6-kantet hoved, 1/2 tomme isoleret Nøglestørrelse 19 mm 643840 19

6-kantet bit, 1/2 tomme, lang isoleret Nøglestørrelse 16 mm 643841 16

6-kantet bit, 1/2 tomme, lang isoleret Nøglestørrelse 12 mm 643841 12

6-kantet hoved, 1/2 tomme isoleret Nøglestørrelse 17 mm 643840 17

6-kantet bit, 1/2 tomme, lang isoleret Nøglestørrelse 17 mm 643841 17

6-kantet hoved, 1/2 tomme isoleret Nøglestørrelse 22 mm 643840 22

6-kantet hoved, 1/2 tomme isoleret Nøglestørrelse 16 mm 643840 16

6-kantet hoved, 1/2 tomme isoleret Nøglestørrelse 13 mm 643840 13

6-kantet hoved, 1/2 tomme isoleret Nøglestørrelse 27 mm 643840 27

6-kantet bit, 1/2 tomme, lang isoleret Nøglestørrelse 18 mm 643841 18

6-kantet bit, 1/2 tomme, lang isoleret Nøglestørrelse 11 mm 643841 11

6-kantet hoved, 1/2 tomme isoleret Nøglestørrelse 24 mm 643840 24

6-kantet hoved, 1/2 tomme isoleret Nøglestørrelse 10 mm 643840 10

6-kantet bit, 1/2 tomme, lang isoleret Nøglestørrelse 22 mm 643841 22

6-kantet bit, 1/2 tomme, lang isoleret Nøglestørrelse 14 mm 643841 14

6-kantet hoved, 1/2 tomme isoleret Nøglestørrelse 18 mm 643840 18

6-kantet hoved, 1/2 tomme isoleret Nøglestørrelse 11 mm 643840 11

6-kantet bit, 1/2 tomme, lang isoleret Nøglestørrelse 13 mm 643841 13

6-kantet skruebit, 1/2 tomme isoleret sekskant 6 mm	643830 6
6-kantet bit, 1/2 tomme, lang isoleret Nøglestørrelse 19 mm	643841 19
Forlænger, 1/2 tomme isoleret Hel længde 125 mm	643820 125
6-kantet skruebit, 1/2 tomme isoleret sekskant 5 mm	643830 5
6-kantet skruebit, 1/2 tomme isoleret sekskant 8 mm	643830 8