

**Akku-bore-/skruemaskine, Wireless Charging, Producent-ID: GSR1860CW****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070247 GSR1860CW
GTIN	3165140867269
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bosch batteri-bore-/skruemaskine

- **Kompakte, effektive akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.**
- **Lang levetid takket være børsteløs EC-motor (ikke 070243).**
- **Med Electronic Motor Protection (EMP) og Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.**
- **Flertrins momentindstilling for præcis skruening.**
- **Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruening.**
- **Softgrip.**

KickBack-Control med automatisk slukning ved blokering samt unik præcisionskobling og motorbremse. 13 mm Auto-Lock-metalborepatron. Højt drejningsmoment.

Med **Wireless-Charging-System**: automatisk opladning med speciel, batteriskånsom **induktions-ladeteknik**. Kan eftermonteres med **Connectivity**-modul.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x Li-Ion-akku, lader, transportkuffert, bælteclips, bitholder.

Bemærk:

Passende reserveakkuer, startsæt og ladere finder du fra nr. 073851 ff og 073866 ff.

Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Interface: Trådløs opladning

Producentbetegnelse: GSR 18 V-60C

Motorkonstruktion: børsteløs motor

Batterispænding: 18 V

Akku-kapacitet: 2 A·h

Maks. moment, blød: 31 N·m

Maks. moment, hård: 60 N·m

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s ²
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Producentbetegnelse	GSR 18 V-60C
Vægt	1,7 kg
Omdrejningstalområde, 1. gear	0 - 600 min ⁻¹
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Omdrejningstalområde, 2. gear	0 - 1900 min ⁻¹
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Maks. moment, hård	60 N·m
Interface	Trådløs opladning
Motorkonstruktion	børsteløs motor
Maks. spiralbor-Ø i træ	38 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Akku-kapacitet	2 A·h
Batterispænding	18 V
Maks. moment, blød	31 N·m

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18-W V	073851 B18-W
Startsæt Wireless Charging Type GAL1830W	073862 GAL1830W