



## Magasinenhåndsskralde med 1/4 tomme bits i tekstilbælteholder



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676770
GTIN	4013288187406
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Kraftform-greb med integrerede bløde zoner. Med skraldefunktion via omskifterring til højre- og venstretilspænding og fast stilling. Integreret magasin til 6 bits.

**Passer til:**

1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3.

**Indhold:**

1 stk. af hver:

til Phillips nr. 675310 str. 1/25; 2/25

til Pozidriv nr. 675320 str. 1/25; 2/25

til indvendig Torx® nr. 675340 str. TX20; TX25

til Phillips nr. 674200 str. 1/89; 2/89

til Pozidriv nr. 674220 str. 1/89; 2/89

til skruer med indvendig Torx® nr. 674250 str. TX20/89; TX25/89

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	150 mm
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker

Producentbetegnelse	KK pistol RA 4
Bitholder	D 6,3
Bitholder	F 6,3
Udførelse, greb	vinklet
drejelig hætte	nej
Kan vendes, venstre-/højreløb	ja
med skraldegreb	ja
inkl. bits	ja
integreret bitmagasin	ja
Produkttype	Bitværktøj

## Tilbehør

Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675320 1/25
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/89 mm	674220 1/89
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX20	675340 TX20
Bit til Phillips, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/89 mm	674200 2/89
Bit til Phillips, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/89 mm	674200 1/89
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/89 mm	674220 2/89
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675310 2/25
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675310 1/25

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX25	675340 TX25
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675320 2/25
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/50 mm	675310 2/50
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/50 mm	675320 2/50