



Bits-sortiment med betjeningsværktøj 17 dele, ESD



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676225
GTIN	4013288183934
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj **til manuel brug og maskinbrug**. Kraftform-skruetrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.

Indhold:

Bits, længde 89 mm, E 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. nr. 674200 i hver str. 1/89; 2/89; 3/89

Bits, længde 89 mm, E 6,3, til Pozidriv: 1 stk. nr. 674220 i hver str. 1/89; 2/89; 3/89

Bits, længde 89 mm, E 6,3, til indvendig sekskant: 1 stk. nr. 674247 i hver str. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89

Bits, længde 89 mm, E 6,3, til indvendig TORX® med stift: 1 stk. svarende til nr. 674250 i hver str. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Bits, længde 89 mm, E 6,3, til lige kærøv: 1 stk. nr. 674260 str. 5,5/89

ESD skruetrækkergreb: 1 stk. nr. 676415 med „Rapidaptor“ hurtigskiftepatron C/E 6,3

Teknisk beskrivelse

Bit-sekskantskaft	E 6,3
Drivprofil	Pozidriv-skrue-trækker
Drivprofil	Ligekærøvs-skrue-trækker
Drivprofil	Skrue-trækker til TORX®-skrue med boring
Drivprofil	Seks-kant-skrue-trækker

Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Producentbetegnelse	KK 60 ESD
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Antal dele	17
Betjeningsværktøj	Skruetrækkergreb
Teleskopklinge, der kan forsænkes i grebet	nej
Produkttype	Bitværktøj

Tilbehør

Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX10/89 mm	674250 TX10/89
Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3 Hex-plus-profil Sekskant / hel længde 6/89 mm	674247 6/89
Bit til lige-kærv, 1/4 tomme E 6,3 Skærbredde / hel længde 5,5/89 mm	674260 5,5/89
Bit til Phillips, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/89 mm	674200 2/89
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/89 mm	674220 1/89
Bit til Phillips, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 3/89 mm	674200 3/89
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX30/89 mm	674250 TX30/89
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 3/89 mm	674220 3/89
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX15/89 mm	674250 TX15/89
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/89 mm	674220 2/89

Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3Hex-plus-profil Seks kant / hel længde 3/89 mm	674247 3/89
Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3Hex-plus-profil Seks kant / hel længde 5/89 mm	674247 5/89
Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3med hurtigskiftepatron, ESD Sekskantholder 6,3 mm	676415 6,3
Bit til Torx®, lang, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil / hel længde TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit til Phillips, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/89 mm	674200 1/89
Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3Hex-plus-profil Seks kant / hel længde 4/89 mm	674247 4/89