

**Ringgaffelnøglesæt, forkromet, Antal nøgler: 13ZOLL****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613960 13ZOLL
GTIN	4045197550767
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

1 ringgaffelnøgle af hver nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 tommer

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	13
Nøglestørrelse, mål	tommer
Ringstilling	15 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 15/16 tommer	613970 15/16
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 3/4 tommer	613970 3/4
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 3/8 tommer	613970 3/8
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 1 tommer	613970 1
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 7/8 tommer	613970 7/8
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 9/16 tommer	613970 9/16
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 5/16 tommer	613970 5/16
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 13/16 tommer	613970 13/16
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 1/4 tommer	613970 1/4
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 11/16 tommer	613970 11/16
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 1/2 tommer	613970 1/2
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 7/16 tommer	613970 7/16
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 5/8 tommer	613970 5/8
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 3/4 tommer	613520 3/4
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 5/8 tommer	613520 5/8
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 1/2 tommer	613520 1/2
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 13/16 tommer	613520 13/16
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 1/4 tommer	613520 1/4
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 3/8 tommer	613520 3/8
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 7/16 tommer	613520 7/16
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 9/16 tommer	613520 9/16
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 7/8 tommer	613520 7/8
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 5/16 tommer	613520 5/16
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 11/16 tommer	613520 11/16
Ringgaffelnøgle, tommer Nøglestørrelse 15/16 tommer	613520 15/16