



## Akku-boreskruemaskine med udskiftelig borepatron, Type: GSR1215FC



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070242 GSR1215FC
GTIN	3165140847322
Artikelklasse	03B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bosch batteri-bore-/skruemaskine

- **Kompakt, effektiv 12 V akku-boreskruemaskine med højre-/venstreløb.**
- **Med Electronic Motor Protection (EMP) og Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.**
- **Flertrins momentindstilling for præcis skruening.**
- **Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruening.**
- **Softgrip.**

Præcist arbejde også på vanskeligt tilgængelige steder på grund af kompakt størrelse **med bitholder** eller udskiftelig **excenter- eller vinkelforsats**. Flexibelt arbejde takket være skiftesystemet med fire forskellige **FlexiClick**-forsatser. Bekvem håndtering: Forsatserne bliver ganske enkelt siddende på maskinen til indstilling af 16 forskellige positioner.

#### Fordel:

Alsidig, 4 borepatron-optioner til udvalg.

#### Leveringsomfang:

Inklusive lader, excenterforsats, borepatron, vinkelboreforsats, bitholder og L-BOXX.

#### Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851 – 073866.

### Teknisk beskrivelse

Maks. moment, hård	30 Nm
Vægt	0,8 kg
Maks. vibration iht. EN	< 1,9 m/s <sup>2</sup>
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 12 V
Akku-kapacitet	2 Ah
Maks. moment, blød	15 Nm
Omdrejningstalområde, 2. gear	0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Maks. spiralbor-Ø i træ	19 mm
Omdrejningstalområde, 1. gear	0 - 400 min <sup>-1</sup>
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Hurtigspændepatron, spændeområde	0 - 10 mm
Producentbetegnelse	GSR 12V-15FC
Motorkonstruktion	2-polet motor
Batterispænding	12 V
Typisk anvendelse	Strong
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	med udskiftelig borepatron, 12V
USP2	med 2 batterier, i L-Boxx

## Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B12 V

073851 B12