



Unbrakonøglesæt til Torx®, med MagicSpring® holdefunktion, Antal skruetrækkere: 13



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	625035 13
GTIN	4010995365035
Artikelklasse	63K

Beskrivelse

Udførelse:

Vinklet skaft, fuldstændig hærdet (sejhærdet). Langt skaft med **holdefjeder MagicSpring®** fra str. TX6 til sikker fastholdelse af Torx®-skruer.

Kunststofholderen sikrer, at det er nemt at tage en enkelt nøgle ud, uden at skulle flytte de andre.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, manganfosfateret.

Leveringsomfang:

1 vinkelnøgle nr. 625030 af hver: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

Opbevaring i: Kunststofholder

Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	13
Producentbetegnelse	ErgoStar-holder
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	manganfosfateret
Kuglehoved på langt ben	nej
Produkttype	Skruetrækkere

Tilbehør

Unbrakonøgle til Torx®, med MagicSpring® holdefunktion Torx®-profil TX45	625030 TX45
Unbrakonøgle til Torx®, med MagicSpring® holdefunktion Torx®-profil TX8	625030 TX8
Unbrakonøgle til Torx®, med MagicSpring® holdefunktion Torx®-profil TX27	625030 TX27
Unbrakonøgle til Torx®, med MagicSpring® holdefunktion Torx®-profil TX7	625030 TX7
Unbrakonøgle til Torx®, med MagicSpring® holdefunktion Torx®-profil TX25	625030 TX25
Unbrakonøgle til Torx®, med MagicSpring® holdefunktion Torx®-profil TX5	625030 TX5
Unbrakonøgle til Torx®, med MagicSpring® holdefunktion Torx®-profil TX15	625030 TX15
Unbrakonøgle til Torx®, med MagicSpring® holdefunktion Torx®-profil TX9	625030 TX9
Unbrakonøgle til Torx®, med MagicSpring® holdefunktion Torx®-profil TX20	625030 TX20
Unbrakonøgle til Torx®, med MagicSpring® holdefunktion Torx®-profil TX30	625030 TX30
Unbrakonøgle til Torx®, med MagicSpring® holdefunktion Torx®-profil TX10	625030 TX10
Unbrakonøgle til Torx®, med MagicSpring® holdefunktion Torx®-profil TX6	625030 TX6
Unbrakonøgle til Torx®, med MagicSpring® holdefunktion Torx®-profil TX40	625030 TX40