

Garant**Gaffelnøgle-/skralderingnøglesæt i rulletaske kort udførelse, Antal nøgler: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614818 10
GTIN	4045197297716
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Leveringsomfang:

1 nøgle nr. 614816 i hver af størrelserne 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Bemærk:

Reserverulletasker fås under nr. 614835 / 614836.

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	10
Nøglestørrelse	8 mm
Nøglestørrelse	19 mm
Nøglestørrelse	9 mm
Nøglestørrelse	10 mm
Nøglestørrelse	11 mm

Nøglestørrelse	13 mm
Nøglestørrelse	14 mm
Nøglestørrelse	16 mm
Nøglestørrelse	17 mm
Nøglestørrelse	18 mm
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Emballage	Rulletaske
Nøglestørrelse, mål	metrisk
med svinghoved	nej
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Gaffelnøgle/skralderingsnøglekort udførelse Nøglestørrelse 8 mm	614816 8
Gaffelnøgle/skralderingsnøglekort udførelse Nøglestørrelse 11 mm	614816 11
Gaffelnøgle/skralderingsnøglekort udførelse Nøglestørrelse 14 mm	614816 14
Adapter til skralderingsnøgle Type 2	614850 2
Adapter til skralderingsnøgle Type 1	614850 1
Rulletaske Antal rum 10	614836 10
Gaffelnøgle/skralderingsnøglekort udførelse Nøglestørrelse 19 mm	614816 19
Gaffelnøgle/skralderingsnøglekort udførelse Nøglestørrelse 16 mm	614816 16

Gaffelnøgle/skralderingsnøglekort udførelse Nøglestørrelse 17 mm	614816 17
Gaffelnøgle/skralderingsnøglekort udførelse Nøglestørrelse 18 mm	614816 18
Gaffelnøgle/skralderingsnøglekort udførelse Nøglestørrelse 10 mm	614816 10
Adapter til skralderingsnøgle Type 3	614850 3
Gaffelnøgle/skralderingsnøglekort udførelse Nøglestørrelse 9 mm	614816 9
Gaffelnøgle/skralderingsnøglekort udførelse Nøglestørrelse 13 mm	614816 13