

Garant**Gaffelnøgle-/skralderingnøglesæt i rulletaske reverserbar 15° vinklet, Antal nøgler: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614830 10
GTIN	4045197218865
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Leveringsomfang:

1 nøgle nr. 614820 i hver af størrelserne 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Bemærk:

Reserverulletasker fås under nr. 614835 / 614836.

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	10
Nøglestørrelse	8 mm
Nøglestørrelse	19 mm
Nøglestørrelse	9 mm
Nøglestørrelse	10 mm

Nøglestørrelse	11 mm
Nøglestørrelse	13 mm
Nøglestørrelse	14 mm
Nøglestørrelse	16 mm
Nøglestørrelse	17 mm
Nøglestørrelse	18 mm
Ringstilling	15 grader
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Emballage	Rulletaske
Nøglestørrelse, mål	metrisk
med svinghoved	nej
Skralde, reverserbar	ja
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Gaffelnøgle/skralderingsnøglereverserbar 15° vinklet Nøglestørrelse 13 mm	614820 13
Gaffelnøgle/skralderingsnøglereverserbar 15° vinklet Nøglestørrelse 10 mm	614820 10
Rulletaske Antal rum 10	614835 10
Gaffelnøgle/skralderingsnøglereverserbar 15° vinklet Nøglestørrelse 16 mm	614820 16
Gaffelnøgle/skralderingsnøglereverserbar 15° vinklet Nøglestørrelse 14 mm	614820 14
Gaffelnøgle/skralderingsnøglereverserbar 15° vinklet Nøglestørrelse 19 mm	614820 19

Gaffelnøgle/skralderingsnøglereverserbar 15° vinklet Nøglestørrelse 17 mm	614820 17
Gaffelnøgle/skralderingsnøglereverserbar 15° vinklet Nøglestørrelse 8 mm	614820 8
Gaffelnøgle/skralderingsnøglereverserbar 15° vinklet Nøglestørrelse 18 mm	614820 18
Gaffelnøgle/skralderingsnøglereverserbar 15° vinklet Nøglestørrelse 9 mm	614820 9
Gaffelnøgle/skralderingsnøglereverserbar 15° vinklet Nøglestørrelse 11 mm	614820 11