



Adapter til skralderingsnøgle, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	614850 1
GTIN	4045197235800
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Sekskantet skaft med affjedret kugle eller trykstykke til fiksering i ringnøglen. Udvendig firkant iht. DIN 3120 med uddriver til fastgørelse af toppe.

Fordel:

Ved hjælp af adapteren omdannes en skralderingsnøgle med str. 10, 13 eller 19 mm til en skraldenøgle.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til :

Skralderingsnøgle nr. 614800 – 614820, 614845 og 614870 – 614875, alle med nøglevidden 10.

Holder, str.: 10 mm

Drivfirkant: 1/4 tommer

Teknisk beskrivelse

Holder, str.	10 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	forkromet
Produkttype	Firkantadapter

Tilbehør

Gaffelnøgle/skralderingnøglesæt, i taske med svinghoved Antal nøgler 5	614814 5
Gaffelnøgle/skralderingnøglesæt, i taske Antal nøgler 4	614810 4
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle Nøglestørrelse 10 mm	614800 10
JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle Nøglestørrelse 10 mm	614870 10
Gaffelnøgle/skralderingnøglesæt, i taske kort udførelse Antal nøgler 5	614818 5
Gaffelnøgle/skralderingnøglesæt, i taske Antal nøgler 5	614810 5
Gaffelnøgle/skralderingnøglesæt, i taske kort udførelse Antal nøgler 10	614818 10
Gaffelnøgle/skralderingnøglesæt, i taske Antal nøgler 10	614810 10
JOKER 6001 Switch gaffelnøgle/skralderingsnøgle, reverserbar, vinklet 15° Nøglestørrelse 10 mm	614875 10
Gaffelnøgle/skralderingnøglesæt, i taske med svinghoved Antal nøgler 10	614814 10
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle med svinghoved Nøglestørrelse 10 mm	614812 10
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle kort udførelse Nøglestørrelse 10 mm	614816 10
Dobbelt skralderingnøgle, vinklet 15° Nøglestørrelse 10X11 mm	614845 10X11
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet Nøglestørrelse 10 mm	614820 10