

**JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingnøglesæt, Antal nøgler: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614880 11
GTIN	4013288167521
Artikelklasse	63F

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Ringsiden med specielt letgående, stabil fintfortandet ringskralde (80 tænder) med ekstrem lille vinkel på 4,5° til fornyet greb.

Gaffelsiden med dobbeltsekskantprofil og udskiftelig, hærdet metalplade har en holdefunktion og fungerer som endestop, forhindrer tendens til at glide af og muliggør en lille returvinkel.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Leveringsomfang:

1 nøgle nr. 614870 af hver: str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	11
Nøglestørrelse	8 mm
Nøglestørrelse	18 mm
Nøglestørrelse	19 mm
Nøglestørrelse	10 mm

Nøglestørrelse	11 mm
Nøglestørrelse	12 mm
Nøglestørrelse	13 mm
Nøglestørrelse	14 mm
Nøglestørrelse	15 mm
Nøglestørrelse	16 mm
Nøglestørrelse	17 mm
Producentbetegnelse	6000 Joker 11 Set 1
Ringstilling	0 grader
Antal tænder	80
Vinkel til fornyet greb	4,5 grader
Materiale	Krom-mylobdæn-stål
Overflade	matforkromet
Emballage	Foldetaske
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Endestop, på kæber	ja
Holdefunktion, på kæber	ja
med svinghoved	nej
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle Nøglestørrelse 19 mm	614870 19
JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle Nøglestørrelse 13 mm	614870 13
JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle Nøglestørrelse 15 mm	614870 15
	614870 10

JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle Nøglestørrelse
10 mm

JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle Nøglestørrelse
11 mm

614870 11

JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle Nøglestørrelse 8
mm

614870 8

JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle Nøglestørrelse
18 mm

614870 18

JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle Nøglestørrelse
16 mm

614870 16

JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle Nøglestørrelse
14 mm

614870 14

JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle Nøglestørrelse
12 mm

614870 12

JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle Nøglestørrelse
17 mm

614870 17