




Skruetrækkersæt til ligekærv, med „multicraft“-kraftskaft, Antal skruetrækkere: 7



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 660910 7 |
| GTIN | 7610733085705 |
| Artikelklasse | 63E |

Beskrivelse

Udførelse:

Alsidig, solid skruetrækker med konisk klinge (skær) og sekskantet nøglehjælp. „**multicraft**“-skaft af slagfast kunststof (cadmiumfrit), ekstra håndterligt, selv med olierede hænder.

Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Med planparallelt, forskudt skær. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp. Forniklet og forkromet overflade, sorte skær.

Fordel:

- **Afsatte planparallele skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.**
- **Ingen Cam-outeffekt.**
- **Skær passer perfekt til normerede og ikke-normerede skruekærve.**
- **Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.**
- **Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.**
- **Afrulningsbeskyttelse.**
- **Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.**

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.

Indhold:

1 skruetrækker nr. 660900 af hver str.: Str. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 13

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|----------------------|
| Antal skruetrækkere | 7 |
| Drivprofil | Ligekærnskruetrækker |
| Produkttype | Skruetrækkere |

Tilbehør

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft“-skaft Skærbredde b 6,5 mm | 660900 6,5 |
| Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft“-skaft Skærbredde b 10 mm | 660900 10 |
| Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft“-skaft Skærbredde b 13 mm | 660900 13 |
| Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft“-skaft Skærbredde b 3,5 mm | 660900 3,5 |
| Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft“-skaft Skærbredde b 5,5 mm | 660900 5,5 |
| Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft“-skaft Skærbredde b 4 mm | 660900 4 |
| Skruholder Type 1 | 666425 1 |
| Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft“-skaft Skærbredde b 8 mm | 660900 8 |