




## Elektrikerskrueetrækkersæt til ligekærv, Classic isoleret, Antal skrueetrækkere: 6



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	663010 6
GTIN	7610733064342
Artikelklasse	63E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Hver enkelt skrueetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.

**Slankt skaft** med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Med den særlige overflade-struktur er skaftet skridsikkert, også hvis hænderne er våde og fedtede.

**Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Klinger med koniske skær, afstemt efter standardmål for skruekærve. Isoleret, gennemslagsfastheden for isoleringen er flere gange så stor som den krævede mindsteprøvespænding iht. VDE. Hver enkelt skrueetrækker kontrolleres for spændingsgennemslag i vandbad.

#### Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Den bedste standtid for elektrikerskrueetrækkere opnås, når skrueerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skrueetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.

#### Indhold:

1 skrueetrækker nr. 663000 af hver str.: Str. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

### Teknisk beskrivelse

Antal skrueetrækkere	6
Serie	Classic VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
gnistfri	nej
Produkttype	Skrueværkere

## Tilbehør

Elektrikerskrueværker til ligekærv, Classicisoleret Skærbredde b 2 mm	663000 2
Elektrikerskrueværker til ligekærv, Classicisoleret Skærbredde b 10 mm	663000 10
Elektrikerskrueværker til ligekærv, Classicisoleret Skærbredde b 6,5 mm	663000 6,5
Skruerholder Type 3	666425 3
Elektrikerskrueværker til ligekærv, Classicisoleret Skærbredde b 3 mm	663000 3
Elektrikerskrueværker til ligekærv, Classicisoleret Skærbredde b 5,5 mm	663000 5,5
Elektrikerskrueværker til ligekærv, Classicisoleret Skærbredde b 4 mm	663000 4
Skruerholder Type 2	666425 2
Elektrikerskrueværker til ligekærv, Classicisoleret Skærbredde b 2,5 mm	663000 2,5
Elektrikerskrueværker til ligekærv, Classicisoleret Skærbredde b 3,5 mm	663000 3,5
Elektrikerskrueværker til ligekærv, Classicisoleret Skærbredde b 8 mm	663000 8