

HOLEX**Dobbelte ringnøgler, sæt, dybt forkrøppede, forkromet, Antal nøgler: 13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615960 13
GTIN	4045197463838
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

HOLEX – Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

1 dobbelt ringnøgle nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950 af hver: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	13
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	75 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet

Produkttype	Skruenøgle
-------------	------------

Tilbehør

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 10X11 mm	615900 10X11
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 6X7 mm	615900 6X7
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 36X41 mm	615900 36X41
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 12X13 mm	615900 12X13
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 24X26 mm	615900 24X26
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 21X23 mm	615900 21X23
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 16X17 mm	615900 16X17
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 30X34 mm	615900 30X34
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 14X15 mm	615900 14X15
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 20X22 mm	615900 20X22
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 18X19 mm	615900 18X19
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 27X32 mm	615900 27X32
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 8X9 mm	615900 8X9
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 10X11 mm	615950 10X11
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 21X23 mm	615950 21X23

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 27X32 mm	615950 27X32
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 12X13 mm	615950 12X13
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 16X17 mm	615950 16X17
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 36X41 mm	615950 36X41
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 18X19 mm	615950 18X19
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 14X15 mm	615950 14X15
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 20X22 mm	615950 20X22
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 6X7 mm	615950 6X7
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 30X34 mm	615950 30X34
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 24X26 mm	615950 24X26
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 8X9 mm	615950 8X9